





标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

## 材料及电镀

1. 塑件主体: PA66

2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

## 电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 15A

接触电阻: 20mΩ (Max)


绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐 电 压: AC2000V\1Min

## 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ ,5秒



PCB LAYOUT

|     |     |      |       |     |
|-----|-----|------|-------|-----|
| 2   | 插针  | 铜    | 镀镍    |     |
| 1   | 基座  | PA66 | 绿色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 接线端子              |
| 料 号<br>PART NO | HC-JXDZRM-5.08-3P |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1



| 公差参数   | 公差          |
|--------|-------------|
| 2-6P   | ±0.10 ±0.20 |
| 7-12P  | ±0.20 ±0.30 |
| 13-16P | ±0.25 ±0.40 |
| 18-24P | ±0.30 ±0.50 |

未注明公差:  
X. xxx ±0.10  
X. xx ±0.20  
X. x ±0.30单 位  
UNIT

MM

制 图  
DRAW

AhYe

张 数  
PART NO

1 OF 1

审 核  
CHECKED

夏操云

版 本  
REV

A

批 准  
APPROVE

赵亮亮