

标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G



## 材料及电镀

1. 塑件主体: PA66,
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

## 电气性能

额定电压: 300V  
额定电流: 8A  
接触电阻: 20mΩ (Max)  
绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V  
耐 电 压: AC1500V\1Min

## 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
瞬时温度: +250℃ , 5秒

|     |     |      |       |     |
|-----|-----|------|-------|-----|
| 2   | 插针  | 铜    | 镀镍    |     |
| 1   | 基座  | PA66 | 绿色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |




深圳市虹成电子有限公司

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 接线端子              |
| 料 号<br>PART NO | HC-JXDZVC-3.81-6P |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1



| 公差参数   |     |       |       |
|--------|-----|-------|-------|
| Poles  | Dim | DimP  | DimL  |
| 2-6P   |     | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P  |     | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P |     | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P |     | ±0.30 | ±0.50 |

单 位  
UNIT

MM

制 图  
DRAW

AhYe

张 数  
PART NO

1 OF 1

审 核  
CHECKED

夏操云

版 本  
REV

A

批 准  
APPROVE

赵亮亮

