

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CNF-130A

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025413356

日期
DATE

2024年5月8日

出圖
DRAWING

發行
ISSUE

復核
CHECKED

核準
APPROVAL

趙
利勤

李
新义


王
传军

DATE: 2024/5/8



承認
CUSTOMER APPROVAL

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CNF-130A		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025413356	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	29.00 ± 0.8	mm
			B	30.00 ± 0.8	mm
			C	13.00 ± 0.5	mm
			D	32.00 ± 0.8	mm
			E		
			F		
			G		
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;					
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=120 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=230 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CNF-130A				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025413356					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=120 Ω MIN 25MHZ		KHZ	Z1=	KHZ MHZ	
								Z2=230 Ω MIN 100MHZ		KHZ	Z4=	KHZ MHZ	
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			120	230			29	30	13	32			
+			/	/			0.8	0.8	0.5	0.8			
—			0	0			0.8	0.8	0.5	0.8			
1			144.3	268.8			28.97	30.09	13.03	31.80			
2			144.5	269.4			28.88	30.03	13.04	31.96			
3			145.6	269.5			28.54	30.12	13.01	31.86			
4			145.8	267.8			28.62	30.39	13.07	31.94			
5			144.2	264.1			28.57	30.40	12.99	31.90			
6			144.7	268.3			28.59	30.42	12.96	31.77			
7			145.3	267.2			29.06	30.70	13.07	32.03			
8			144.3	264.4			28.62	30.10	13.07	31.86			
9			144.9	270.3			28.83	29.80	12.99	31.86			
10			144.5	270.6			29.03	30.40	13.00	31.64			
X			144.8	268.0			28.77	30.25	13.02	31.86			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: HP 4191 A+16092A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: $\Phi 0.5 \times 100L(mm) \times 0.5TS$ Testing Coil Specification:			