



1 2 3 4 5 6 7 8

A



B




C



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$250\pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.20\pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$



CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B LAND DIMENSION

E	按钮	PPA	1	红色
D	盖板	不锈钢	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PA6T	1	灰色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

第一视角 FIRST VIEW							名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH		
标记 SIGN	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE	型号/MODEL: HX-3x6x2.5-A-R		
设计 DESIGN	黄彬	2021.06.01	单位 UNIT	mm	1:1	$\geq 0~2 < \pm 0.15$			
审核 CHECKED	张伟	2021.06.01	重量 WEIGHT			$\geq 2~5 < \pm 0.25$			
批准 APPROVED	罗小春	2021.06.01				$\geq 5 < \pm 0.35$			
						角度 ANGLE	$\pm 0.5^\circ$		