






外形尺寸图 (普通尺寸公差: ± 0.1)
() 尺寸为参考尺寸。




(浇口残留部分、薄膜除外)



电路图

相比传统类型该产品为小型设计, 薄膜剥离强度低。
因此, 请考虑避免向执行器施加横向负载、以及防止
套件组装时与调节旋钮之间的干扰影响执行器。

推荐焊锡厚度 $t=0.08 \pm 0.01$



* 焊锡涂层不均会导致封装钎焊失败,
因此请使用推荐焊锡层和焊盘图案。

▨ : 推荐焊盘图案区
▨ : 钎焊禁止区

请勿在 ▨ 区域配置焊盘图案和过孔。
需配置焊盘图案或过孔时, 为避免金属部分外露,
请进行绝缘涂层和抗蚀剂处理。
金属部分外露, 可能会因焊锡球导致与开关背面
端子部之间短路。
此外, 铜箔厚度和图案布局产生的凹凸差, 会对开关
的倾斜和与焊锡的接合状态、助焊剂渗透造成影响。
因此, 请在使用前进行验证。

电气特性	额定值	10uA2V DC~20mA15V DC(电阻负载)
	接触电阻	500mΩ 以下
	绝缘电阻	50MΩ 以上 (100V DC)
	耐电压	250V AC(1分钟)
	振动	10ms 以下 (ON, OFF)
机械特性	操作力	2.3N
	行程	0.15mm
耐久性	工作寿命	300000次
	IP67(*1)	IP6x(防尘性) 滑石4种8H IPx7(防水性) 1m30分钟浸泡
使用温度范围		-40℃~+85℃
保存温谋范围		-40℃~+85℃ (单品) -20℃~+60℃ (带状包装)

 韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司					
GENE	黄彬	2018-04-22	TITLE: 薄膜开关		DRAW NAME: HX 2.8x1.9x0.57-2.3N
DESIGN:		2018-04-22			
CHECK:	张伟	2018-04-22	SERIES:		DRAW NO.
APPROVED	罗小春	2018-04-22	P/N:		
CUSTOMER DRAWING			REV. 1.00	SCALE N/A	UNIT: mm
					SHEET: 1/1
					