

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH-5x6x2.4

編號
SERIAL NO.

NO. CF10256571002

日期
DATE


2024年5月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/6		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CRH-5x6x2.4		編 號 SERIAL NO.		NO. CF10256571002	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	5.00 ± 0.3	mm	
			B	6.00 ± 0.5	mm	
			C	2.40 ± 0.3	mm	
			D			
			E			
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRH-5x6x2.4					編 號 SERIAL NO.		NO. CF10256571002					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): = 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
			30	80			5	6	2.4					
+			/	/			0.3	0.5	0.3					
—			0	0			0.3	0.5	0.3					
1			45.9	108.8			5.00	6.02	2.40					
2			45.4	109.3			4.98	6.01	2.41					
3			45.8	109.1			5.01	6.02	2.40					
4			44.9	108.7			4.99	6.08	2.41					
5			45.9	109.0			4.98	6.00	2.40					
6			44.9	108.2			5.02	6.08	2.39					
7			45.5	107.7			5.01	6.01	2.41					
8			46.8	108.7			5.02	6.03	2.41					
9			46.5	112.0			5.01	6.04	2.40					
10			45.9	114.8			5.00	6.07	2.40					
X			45.8	109.6			5.00	6.04	2.40					
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y					
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
							趙 利勤		李 新义		王 传军			

