

1-1415898-4

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT 电源浪涌系列

TE 内部编号 1-1415898-4

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 16 A Contact Rating, 24 VDC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay RT Inrush Power

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > PCB 功率继电器：16 Amp，浪涌电流



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 16 A

[所有 PCB 功率继电器：16 Amp，浪涌电流 \(17\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 |
|-----------|---------|

### 结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子特性   | 带预制端子            |
| 端子极数   | 1                |
| 线圈特性   | UL 线圈绝缘类 F       |
| 端子排列方式 | 1 Form A SPST-NO |

### 电气特征

|              |           |
|--------------|-----------|
| 端子极限关合电流     | 120 A     |
| 端子极限连续电流     | 20 A      |
| 端子极限断开电流     | 16 A      |
| 打开端子间绝缘初始电介质 | 1250 Vrms |
| 端子开关电压（最大值）  | 400 VAC   |



|               |           |
|---------------|-----------|
| 线圈电阻          | 1440 Ω    |
| 触点额定电流        | 16 A      |
| 线圈电压额定值       | 24 VDC    |
| 端子电压额定值       | 250 VAC   |
| 线圈功率额定值（直流）   | .4 W      |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质 | 5000 Vrms |

主体特性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品重量 | 14 g[.494 oz] |
| 外壳类型 | 支持抗焊剂自动焊接     |

接触件特性

|      |        |
|------|--------|
| 端子材料 | AgSnO2 |
|------|--------|

端接特性

|           |    |
|-----------|----|
| 干线端接和连接类型 | 焊针 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊针 |

机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端子和线圈间绝缘间隙 | 10 mm[.394 in]  |
| 端子和线圈间绝缘漏电 | 10 mm[.394 in]  |
| 产品宽度       | 12.7 mm[.5 in]  |
| 产品长度       | 29 mm[1.141 in] |
| 产品高度       | 16 mm[.629 in]  |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
| 环境保护类别    | RTII                       |
| 环境温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺   | 支持波峰焊接 |
| 线圈励磁系统 | 单稳态    |
| 电流类型   | DC     |

包装特性

|      |              |
|------|--------------|
| 封装方法 | Carton, Tube |
|------|--------------|



其他

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 线圈功率额定值类                  | >.3 – ≤.6 W                     |
| 端子电流类                     | >10 – ≤16 A                     |
| Height Class (Mechanical) | >14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]   |
| Length Class (Mechanical) | >22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in] |
| Width Class (Mechanical)  | >11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品

SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT 电源浪涌系列



机电继电器(33)



直流继电器(33)

客户还购买了



TE 产品编号803485-SF  
FN2200-250-99



TE 产品编号811875-SF  
RB6522-50-0M3




TE 产品编号641975-1  
15P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL



TE 产品编号CAT-SCH691-R819A  
PCB 功率继电器：16 Amp，浪涌电流



TE 产品编号1534046-1  
TAB HEADER ASSY 32POS



TE 产品编号2317525-1  
2X5POS,NANOMQS,HDR ASSY,  
180DEG,SMD,COD A



TE 产品编号6450150-3  
MBXL VERT RCPT 4P+24S+3ACP



TE 产品编号1630880-5  
FSQ5 4R7 5%



TE 产品编号4-1415898-2  
RTS3LF03

文档

- 下载查看  
[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1415898-4\\_F.3d\\_igs.zip](#)  
英文版本  
下载查看  
[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1415898-4\\_F.3d\\_stp.zip](#)  
英文版本  
下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1415898-4\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[Power PCB Relay RT Inrush Power](#)

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

[机构认证](#)

[VDE 证书](#)

英文版本