

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

客户料号  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION

CRH-3.5x6x1.0

編號  
SERIAL NO.

NO. CF1025657266

日期  
DATE

2024年6月6日

| 出圖<br>DRAWING  |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 發行<br>ISSUE    | 復核<br>CHECKED | 核準<br>APPROVAL |
| 趙<br>利勤        | 李<br>新义       | 王<br>传军        |
| DATE: 2024/6/6 |               |                |

| 承認<br>CUSTOMER APPROVAL |
|-------------------------|
|                         |

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                                                                                           | CRH-3.5x6x1.0                |                 | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                                                                                                                                                | NO. CF1025657266 |  |
| 1. 形狀尺寸 (單位mm) ;<br>SHAPE & DIMENSION(unit/mm);<br><br>                                                                                              |                              |                 | A                                     | 3.50 ± 0.2                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | B                                     | 6.00 ± 0.5                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | C                                     | 1.00 ± 0.2                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | D                                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | E                                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | F                                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | G                                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 2. 電器性能檢測項目<br>ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;                                                                                                                                                                                            |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| <input type="checkbox"/> L                                                                                                                                                                                                            |                              | TEST<br>FREQ    |                                       | 測試儀器<br>TESTING INSTRUMENTS                                                                                                                    |                  |  |
| <input type="checkbox"/> Q                                                                                                                                                                                                            |                              | TEST<br>FREQ    | KHZ<br>MHZ                            | 1. Q-METER:<br><input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172                                                               |                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z                                                                                                                                                                                                 | Z1=25 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ  | Z3=             | KHZ<br>MHZ                            | 2. LCR-METER:<br><input type="checkbox"/> TH2826                                                                                               |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Z2=40 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ | Z4=             | KHZ<br>MHZ                            | 3. IMPEDANCE ANALYZER:<br><input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826 |                  |  |
| 溫 度<br>TEMP                                                                                                                                                                                                                           | 25±5℃                        | 濕 度<br>HUMIDITY | 60±8%                                 | 4. L-METER:<br><input type="checkbox"/> TH-2775B                                                                                               |                  |  |
| 繞 線:<br>WINDING                                                                                                                                                                                                                       | Z: Φ 0.5*6.35L(mm)*0.5TS     |                 | 5. DIGITAL MINI-OHM METER:<br>VP2941A |                                                                                                                                                |                  |  |
| 3. 外 观<br>THE LIMIT OF BREAKAGE:                                                                                                                                                                                                      |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| 項 目<br>Item                                                                                                                                                                                                                           |                              |                 | 標準值<br>Standard Value                 |                                                                                                                                                |                  |  |
| 一處缺陷的面积<br>Area of a breakage                                                                                                                                                                                                         |                              |                 | ≤1mm <sup>2</sup>                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 总缺陷面积<br>ALL area of the breakage                                                                                                                                                                                                     |                              |                 | ≤2mm <sup>2</sup>                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 缺陷深度<br>The depth of the breakge                                                                                                                                                                                                      |                              |                 | ≤0.4mm                                |                                                                                                                                                |                  |  |
| 毛刺长度<br>The length of burr                                                                                                                                                                                                            |                              |                 | ≤0.2mm                                |                                                                                                                                                |                  |  |
| 4. 包 裝 PACKAGING:                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。<br>Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label<br>outside(include the variey,quantity,batch number and inspector). |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |

檢 測 數 據  
INSPECTION DATA

|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         |                                       |                           |                              |      |                           |   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------|---------------------------|---|-------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                   |                                       | CRH-3.5x6x1.0 |         |         |         | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                           | NO. CF1025657266             |      |                           |   |       |  |
| <div>1. 形壯尺寸(单位/毫米):<br/>SHAPE &amp; DIMENSION(unit:mm): =</div> <div></div> |                                       |               |         |         |         | <input type="checkbox"/> L            |                           |                              |      |                           |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         | <input type="checkbox"/> Q            |                           |                              |      | KHZ<br>MHZ                |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> Z |                           | Z1=25 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ  |      | Z1=            KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         |                                       |                           | Z2=40 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ |      | Z4=            KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         | 溫 度<br>TEMP                           |                           | 25±5℃                        |      | 濕 度<br>HUMIDITY           |   | 60±8% |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         | 绕 线:<br>WINDING                       |                           | Z: Φ 0.5*6.35L(mm)*0.5TS     |      |                           |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         |                                       |                           |                              |      |                           |   |       |  |
| 項 目<br>ITEM                                                                                                                                                   | 电 气 性 能<br>ELECTRONIC CHARACTERISTICS |               |         |         |         |                                       | 尺 寸<br>DIMENSION(unit:mm) |                              |      |                           |   |       |  |
|                                                                                                                                                               | Q                                     | L( μ H)       | Z1( Ω ) | Z2( Ω ) | Z3( Ω ) | Z4( Ω )                               | A                         | B                            | C    | D                         | E | F     |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               | 25      | 40      |         |                                       | 3.5                       | 6                            | 1    |                           |   |       |  |
| +                                                                                                                                                             |                                       |               | /       | /       |         |                                       | 0.2                       | 0.5                          | 0.2  |                           |   |       |  |
| —                                                                                                                                                             |                                       |               | 0       | 0       |         |                                       | 0.2                       | 0.5                          | 0.2  |                           |   |       |  |
| 1                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.8    | 61.8    |         |                                       | 3.50                      | 6.02                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| 2                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.4    | 65.8    |         |                                       | 3.49                      | 6.01                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| 3                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.7    | 65.8    |         |                                       | 3.51                      | 6.02                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| 4                                                                                                                                                             |                                       |               | 37.9    | 58.4    |         |                                       | 3.49                      | 6.01                         | 1.01 |                           |   |       |  |
| 5                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.9    | 56.8    |         |                                       | 3.49                      | 6.02                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| 6                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.0    | 64.9    |         |                                       | 3.51                      | 6.02                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| 7                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.5    | 64.9    |         |                                       | 3.51                      | 6.01                         | 1.01 |                           |   |       |  |
| 8                                                                                                                                                             |                                       |               | 39.0    | 56.7    |         |                                       | 3.51                      | 6.03                         | 1.01 |                           |   |       |  |
| 9                                                                                                                                                             |                                       |               | 39.3    | 60.1    |         |                                       | 3.51                      | 6.04                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| 10                                                                                                                                                            |                                       |               | 38.3    | 61.6    |         |                                       | 3.50                      | 6.02                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| X                                                                                                                                                             |                                       |               | 38.6    | 61.7    |         |                                       | 3.50                      | 6.02                         | 1.00 |                           |   |       |  |
| Y/N                                                                                                                                                           |                                       |               | Y       | Y       |         |                                       | Y                         | Y                            | Y    |                           |   |       |  |
| <div>2. 測試儀器<br/>TESTING INSTRUMENTS<br/>HP4191A</div> <div></div>         |                                       |               |         |         |         | 檢 測<br>INSPECTION                     |                           | 復 核<br>CHECK                 |      | 确 認<br>APPROVAL           |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |               |         |         |         | <div>赵<br/>利勤</div>                   |                           | <div>李<br/>新义</div>          |      | <div>王<br/>传军</div>       |   |       |  |

