

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CSR9-200D

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025417780


日期
DATE

2024年5月8日


出 圖 DRAWING		
發 行 ISSUE	復 核 CHECKED	核 準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		

承 認 CUSTOMER APPROVAL

承認書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CSR9-200D		編號 SERIAL NO.		NO. CF1025417780	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A			
			B	38.50 ± 1.0	mm	
			C	20.00 ± 0.8	mm	
			D	41.00 ± 1.0	mm	
			E	48.00 ± 1.0	mm	
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=110 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826	
	Z2=180 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826	
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CSR9-200D					編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025417780					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=110 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=180 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
			110	180				38.5	20	41	48			
+			/	/				1	0.8	1	1			
—			0	0				1	0.8	1	1			
1			125.6	200.9				38.62	20.04	40.88	47.95			
2			124.8	203.6				38.54	20.06	41.08	48.05			
3			125.6	204.1				38.65	20.02	40.96	48.14			
4			123.8	210.8				39.00	20.10	40.92	47.90			
5			122.5	213.5				38.43	19.98	41.00	48.14			
6			123.7	200.6				39.04	19.94	40.84	48.05			
7			125.6	210.5				38.44	20.10	41.04	48.19			
8			127.8	205.1				37.88	20.10	40.96	48.00			
9			120.5	205.6				38.63	19.98	40.96	48.29			
10			121.6	204.8				38.92	20.00	40.67	47.90			
X			124.2	205.9				38.62	20.03	40.93	48.06			
Y/N			Y	Y				Y	Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
														

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)