

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CT2-6x3x3

編號
SERIAL NO.

NO. CF1026132230

日期
DATE

2023年6月12日


出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2023/6/12		

承認 CUSTOMER APPROVAL

承認書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CT2-6x3x3		編號 SERIAL NO.		NO. CF1026132230	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	6.00 ± 0.3	mm	
			B	3.00 ± 0.4	mm	
			C	3.00 ± 0.3	mm	
			D			
			E			
			F			
			G			
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;			
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=15 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=60 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ E4991A		
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外 觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CT2-6x3x3				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1026132230					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=15 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=60 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L (μ H)	Z1 (Ω)	Z2 (Ω)	Z3 (Ω)	Z4 (Ω)	A	B	C	D	E	F	
			15	60			6	3	3				
+			/	/			0.3	0.4	0.3				
—			0	0			0.3	0.4	0.3				
1			24.8	85.8			5.99	3.01	3.01				
2			24.5	89.3			5.98	3.00	3.01				
3			23.5	80.7			6.01	3.01	3.00				
4			24.7	86.1			5.99	3.04	3.02				
5			23.7	86.2			5.98	3.00	3.00				
6			24.8	86.2			6.02	3.04	2.99				
7			24.5	86.1			6.01	3.01	3.02				
8			23.9	86.1			6.02	3.02	3.02				
9			23.8	86.1			6.01	3.02	3.00				
10			23.8	86.1			6.01	3.03	3.00				
X			24.2	85.9			6.00	3.02	3.00				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP 4191A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)