

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CF6N 14.5x28.5x6.35

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411261

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CF6N 14.5x28.5x6.35		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411261	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	14.20 ± 0.5	mm
			B	28.50 ± 0.5	mm
			C	6.35 ± 0.4	mm
			D		
			E		
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=120 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=240 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP4191A ☒ Agilent 16194A ☒ E4991A
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CF6N 14.5x28.5x6.35				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411261					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=120 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=240 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			120	240			14.2	28.5	6.35		0		
+			/	/			0.5	0.5	0.4				
—			0	0			0.5	0.5	0.4				
1			146.4	297.6			14.19	28.59	6.36				
2			146.8	312.0			14.14	28.53	6.37				
3			151.2	307.2			13.97	28.61	6.36				
4			138.0	302.4			14.02	28.87	6.38				
5			145.5	298.2			13.99	28.50	6.34				
6			145.2	306.4			14.00	28.90	6.33				
7			151.2	298.5			14.23	28.56	6.38				
8			147.6	301.2			14.02	28.64	6.38				
9			147.1	309.4			14.11	28.70	6.34				
10			149.5	297.6			14.21	28.81	6.35				
X			146.9	303.0			14.09	28.67	6.36				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS E4991A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

