

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CFS9-57.2x6.5x51.6x12-1.2

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411648

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CFS9-57.2x6.5x51.6x12-1.2		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411648	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	57.20 ± 1.8	mm	
			B	6.50 ± 0.5	mm	
			C	51.60 ± 1.5	mm	
			D	12.00 ± 0.6	mm	
			E	1.20 ± 0.5	mm	
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP-4191A ☒ Agilent 16194A ☒ E4991A		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CFS9-57.2x6.5x51.6x12-1.2				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411648					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			30	80			57.2	6.5	51.6	12	1.2		
+			/	/			1.8	0.5	1.5	0.6	0.5		
—			0	0			1.8	0.5	1.5	0.6	0.5		
1			51.0	99.2			57.14	6.52	51.50	11.96	1.20		
2			50.5	104.0			56.97	6.51	51.39	12.02	1.20		
3			53.8	102.4			57.31	6.53	51.75	11.99	1.20		
4			47.4	100.8			57.14	6.58	51.72	11.98	1.20		
5			51.2	99.4			57.03	6.50	51.24	12.00	1.20		
6			46.8	102.1			57.43	6.59	51.14	11.95	1.20		
7			48.0	99.5			57.31	6.51	51.50	12.01	1.20		
8			46.5	100.4			57.20	6.53	51.61	11.99	1.20		
9			51.2	103.1			57.14	6.55	51.55	11.99	1.21		
10			53.0	99.2			57.26	6.57	51.80	11.90	1.20		
X			49.9	101.0			57.19	6.54	51.52	11.98	1.20		
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS E4991A+16194A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
						趙 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)