

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CF-40x25x10

編號
SERIAL NO.

NO.CF10261327785

日期
DATE

2024年7月6日

出 圖 DRAWING		
發 行 ISSUE	復 核 CHECKED	核 準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/7/6		

承 認 CUSTOMER APPROVAL


承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CF-40x25x10	編號 SERIAL NO.	NO.CF10261327785	
1. 形狀尺寸（单位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm);		A	40.00 ± 0.8	
		B	25.00 ± 0.8	
		C	10.00 ± 0.5	
		帶壳外径	43.00 ± 0.8	
		帶壳内径	22.00 ± 0.8	
		帶壳高度	13.00 ± 0.5	
		2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☒ L	AL>65uH	TEST FREQ	10khz, 0. 25v, 1TS	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS
☒ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172
☐ Z		Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☒ TH2826
		Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60%	4. L-METER: ☐ LCR-1062A
繞線: WINDING				5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKACE:				
項目 Item		標準值 Standard Value		
平均磁路长度Le（mm）		93.3		
有效截面积Ae（mm ² ）		120		
重量(g)		19		
耐压		>2000V AC 1mA 10s		
4. 包裝 PACKAGING:				
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).				

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CF-40x25x10					編 號 SERIAL NO.		NO.CF10261327785					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): = 						☒ L		AL>65uH					
						☐ Q							
						☐ Z				Z1=			
										Z4=			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60%	
						绕 线: WINDING		0					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E		
		65					40	25	10				
+		/					0.8	0.8	0.5				
—		0					0.8	0.8	0.5				
1		71.5					39.96	25.08	10.02				
2		73.6					39.84	25.02	10.03				
3		77.3					40.08	25.10	10.01				
4		76.6					39.92	25.10	10.05				
5		77.0					39.84	25.02	9.99				
6		78.0					40.16	25.13	9.97				
7		85.8					40.08	25.05	10.05				
8		76.5					40.16	25.13	10.05				
9		84.7					40.08	25.12	9.99				
10		78.4					40.04	25.05	10.00				
X		77.9					40.02	25.08	10.02				
Y/N							Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS TH2826A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVE			
						赵 利勤		李 新义		王 传			

|

