

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CSR9-25x12x15

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411365

日期
DATE



2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		

承認 CUSTOMER APPROVAL



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CSR9-25x12x15		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411365	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);  			A	29.00 ± 0.8	mm
			B	33.00 ± 0.8	mm
			C	15.00 ± 0.6	mm
			D	15.50 ± 0.8	mm
			E	21.00 ± 0.8	mm
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=25 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=70 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP-4191A ☒ 16194A ☒ E4991A
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一处缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CSR9-25x12x15	編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025411365											
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=25 Ω MIN 25MHZ KHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=70 Ω MIN 100MHZ KHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
			25	70			29	33	15	15.5	21			
+			/	/			0.8	0.8	0.6	0.8	0.8			
—			0	0			0.8	0.8	0.6	0.8	0.8			
1			38.0	86.8			28.97	33.10	15.03	15.45	20.98			
2			37.6	91.0			28.88	33.03	15.05	15.53	21.02			
3			38.0	89.6			28.54	33.13	15.01	15.48	21.06			
4			39.5	88.2			28.62	33.43	15.08	15.47	20.96			
5			68.1	87.0			28.57	33.00	14.98	15.50	21.06			
6			39.0	89.4			28.59	33.46	14.95	15.44	21.02			
7			40.0	87.1			29.06	33.07	15.08	15.52	21.08			
8			38.8	87.8			28.62	33.17	15.08	15.48	21.00			
9			38.2	90.3			28.83	33.23	14.98	15.48	21.13			
10			39.5	86.8			29.03	33.36	15.00	15.38	20.96			
X			41.7	88.4			28.77	33.20	15.02	15.47	21.03			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS E4991A+16194 A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
														

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

1. 测试仪器: E4991A+16194 A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-500MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: $\Phi 0.5 \times 100L(mm) \times 0.5TS$ Testing Coil Specification:			