

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

客户料号  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION

CT2-23.5x9.5x12.6

編號  
SERIAL NO.

NO. CF1026132171


日期  
DATE

2023年6月12日

| 出圖<br>DRAWING   |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| 發行<br>ISSUE     | 復核<br>CHECKED | 核準<br>APPROVAL |
| 趙<br>利勤         | 李<br>新义       | 王<br>传军        |
| DATE: 2023/6/12 |               |                |



| 承認<br>CUSTOMER APPROVAL |
|-------------------------|
|                         |

承 認 書  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 |                       |                                                                                                                                                |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                                                                                           | CT2-23.5x9.5x12.6            |                 | 編 號<br>SERIAL NO.     |                                                                                                                                                | NO. CF1026132171 |  |
| 1. 形狀尺寸（單位mm）；<br>SHAPE & DIMENSION(unit/mm);<br><br>                                                                                                |                              |                 | A                     | 23.50 ± 0.5                                                                                                                                    | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | B                     | 9.50 ± 0.5                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | C                     | 12.60 ± 0.5                                                                                                                                    | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | D                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | E                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | F                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | G                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 2. 電器性能檢測項目<br>ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;                                                                                                                                                                                            |                              |                 |                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| <input type="checkbox"/> L                                                                                                                                                                                                            |                              | TEST<br>FREQ    |                       | 測試儀器<br>TESTING INSTRUMENTS                                                                                                                    |                  |  |
| <input type="checkbox"/> Q                                                                                                                                                                                                            |                              | TEST<br>FREQ    | KHZ<br>MHZ            | 1. Q-METER:<br><input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172                                                               |                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z                                                                                                                                                                                                 | Z1=5 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ   | Z3=             | KHZ<br>MHZ            | 2. LCR-METER:<br><input type="checkbox"/> TH2826                                                                                               |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Z2=65 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ | Z4=             | KHZ<br>MHZ            | 3. IMPEDANCE ANALYZER:<br><input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> E4991A |                  |  |
| 溫 度<br>TEMP                                                                                                                                                                                                                           | 25±5℃                        | 濕 度<br>HUMIDITY | 60±8%                 | 4. L-METER:<br><input type="checkbox"/> TH-2775B                                                                                               |                  |  |
| 繞 線:<br>WINDING                                                                                                                                                                                                                       | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS      |                 |                       | 5. DIGITAL MINI-OHM METER:<br>VP2941A                                                                                                          |                  |  |
| 3. 外 观<br>THE LIMIT OF BREAKAGE:                                                                                                                                                                                                      |                              |                 |                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| 項 目<br>Item                                                                                                                                                                                                                           |                              |                 | 標準值<br>Standard Value |                                                                                                                                                |                  |  |
| 一處缺陷的面积<br>Area of a breakage                                                                                                                                                                                                         |                              |                 | ≤1mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 总缺陷面积<br>ALL area of the breakage                                                                                                                                                                                                     |                              |                 | ≤2mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 缺陷深度<br>The depth of the breakge                                                                                                                                                                                                      |                              |                 | ≤0.4mm                |                                                                                                                                                |                  |  |
| 毛刺长度<br>The length of burr                                                                                                                                                                                                            |                              |                 | ≤0.2mm                |                                                                                                                                                |                  |  |
| 4. 包 裝 PACKAGING:                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。<br>Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label<br>outside(include the variey,quantity,batch number and inspector). |                              |                 |                       |                                                                                                                                                |                  |  |

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          |                                       |                           |                              |       |                       |   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|---|-------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                   |                                       | CT2-23.5x9.5x12.6 |          |          |          | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                           | NO. CF1026132171             |       |                       |   |       |  |
| <div>1. 形壯尺寸(单位/毫米):<br/>SHAPE &amp; DIMENSION(unit:mm): =</div> <div></div> |                                       |                   |          |          |          | <input type="checkbox"/> L            |                           |                              |       |                       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          | <input type="checkbox"/> Q            |                           |                              |       | KHZ<br>MHZ            |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          | <input checked="" type="checkbox"/> Z |                           | Z1=5 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ   |       | Z1=        KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          |                                       |                           | Z2=65 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ |       | Z4=        KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          | 溫 度<br>TEMP                           |                           | 25±5℃                        |       | 濕 度<br>HUMIDITY       |   | 60±8% |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          | 绕 线:<br>WINDING                       |                           | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS      |       |                       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          |                                       |                           |                              |       |                       |   |       |  |
| 項 目<br>ITEM                                                                                                                                                   | 电 气 性 能<br>ELECTRONIC CHARACTERISTICS |                   |          |          |          |                                       | 尺 寸<br>DIMENSION(unit:mm) |                              |       |                       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               | Q                                     | L ( μ H)          | Z1 ( Ω ) | Z2 ( Ω ) | Z3 ( Ω ) | Z4 ( Ω )                              | A                         | B                            | C     | D                     | E | F     |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   | 5        | 65       |          |                                       | 23.5                      | 9.5                          | 12.6  |                       |   |       |  |
| +                                                                                                                                                             |                                       |                   | /        | /        |          |                                       | 0.5                       | 0.5                          | 0.5   |                       |   |       |  |
| —                                                                                                                                                             |                                       |                   | 0        | 0        |          |                                       | 0.5                       | 0.5                          | 0.5   |                       |   |       |  |
| 1                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.7      | 87.9     |          |                                       | 23.48                     | 9.53                         | 12.63 |                       |   |       |  |
| 2                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.6      | 87.7     |          |                                       | 23.41                     | 9.51                         | 12.64 |                       |   |       |  |
| 3                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.7      | 88.0     |          |                                       | 23.55                     | 9.54                         | 12.61 |                       |   |       |  |
| 4                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.6      | 88.3     |          |                                       | 23.45                     | 9.62                         | 12.66 |                       |   |       |  |
| 5                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.8      | 88.5     |          |                                       | 23.41                     | 9.50                         | 12.59 |                       |   |       |  |
| 6                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.7      | 89.0     |          |                                       | 23.59                     | 9.63                         | 12.56 |                       |   |       |  |
| 7                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.6      | 88.0     |          |                                       | 23.55                     | 9.52                         | 12.66 |                       |   |       |  |
| 8                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.8      | 87.9     |          |                                       | 23.59                     | 9.55                         | 12.66 |                       |   |       |  |
| 9                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.8      | 88.1     |          |                                       | 23.55                     | 9.57                         | 12.59 |                       |   |       |  |
| 10                                                                                                                                                            |                                       |                   | 7.8      | 97.0     |          |                                       | 23.52                     | 9.60                         | 12.60 |                       |   |       |  |
| X                                                                                                                                                             |                                       |                   | 7.7      | 89.0     |          |                                       | 23.51                     | 9.56                         | 12.62 |                       |   |       |  |
| Y/N                                                                                                                                                           |                                       |                   | Y        | Y        |          |                                       | Y                         | Y                            | Y     |                       |   |       |  |
| <div>2. 測試儀器<br/>TESTING INSTRUMENTS<br/>E4991A</div> <div></div>          |                                       |                   |          |          |          | 檢 測<br>INSPECTION                     |                           | 復 核<br>CHECK                 |       | 确 認<br>APPROVAL       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |                   |          |          |          | <div>赵<br/>利勤</div>                   |                           | <div>李<br/>新义</div>          |       | <div>王<br/>传军</div>   |   |       |  |

### IMPEDANCE V.S.FREQUENCY ( Z-Y )