

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CT2-10x5x5

編號
SERIAL NO.

NO. CF1026132186

日期
DATE


2023年6月12日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2023/6/12		

承認 CUSTOMER APPROVAL


承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CT2-10x5x5		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1026132186	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	10.00 ± 0.5	mm	
			B	5.00 ± 0.5	mm	
			C	5.00 ± 0.4	mm	
			D			
			E			
			F			
			G			
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;			
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=20 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=50 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CT2-10x5x5				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1026132186					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=20 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=50 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L (μ H)	Z1 (Ω)	Z2 (Ω)	Z3 (Ω)	Z4 (Ω)	A	B	C	D	E	F	
			20	50			10	5	5				
+			/	/			0.5	0.5	0.4				
—			0	0			0.5	0.5	0.4				
1			34.6	71.5			9.99	5.02	5.01				
2			33.9	74.5			9.96	5.00	5.02				
3			32.4	71.8			10.02	5.02	5.00				
4			35.9	73.9			9.98	5.07	5.03				
5			34.7	70.5			9.96	5.00	4.99				
6			38.8	74.4			10.04	5.07	4.98				
7			33.8	77.3			10.02	5.01	5.03				
8			34.9	71.2			10.04	5.03	5.03				
9			36.7	72.8			10.02	5.04	4.99				
10			36.4	77.2			10.01	5.06	5.00				
X			35.2	73.5			10.00	5.03	5.01				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP 4191A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
						趙 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)