

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

客户料号  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION

CFS9-40x6.5x35x12-1.8

編號  
SERIAL NO.

NO. CF1025411621


日期  
DATE

2024年5月8日



| 出圖<br>DRAWING  |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 發行<br>ISSUE    | 復核<br>CHECKED | 核準<br>APPROVAL |
| 趙<br>利勤        | 李<br>新义       | 王<br>传军        |
| DATE: 2024/5/8 |               |                |

| 承認<br>CUSTOMER APPROVAL |
|-------------------------|
|                         |

承 認 書  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                                                                                           | CFS9-40x6.5x35x12-1.8         |                 | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                                                                                                                                                | NO. CF1025411621 |  |
| 1. 形狀尺寸 (單位mm) ;<br>SHAPE & DIMENSION(unit/mm);<br>                                                                                                  |                               |                 | A                                     | 40.00 ± 1.5                                                                                                                                    | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | B                                     | 6.50 ± 0.5                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | C                                     | 35.00 ± 0.8                                                                                                                                    | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | D                                     | 12.00 ± 0.5                                                                                                                                    | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | E                                     | 1.80 ± 0.5                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | F                                     |                                                                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | G                                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 2. 電器性能檢測項目<br>ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;                                                                                                                                                                                            |                               |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| <input type="checkbox"/> L                                                                                                                                                                                                            |                               | TEST<br>FREQ    |                                       | 測試儀器<br>TESTING INSTRUMENTS                                                                                                                    |                  |  |
| <input type="checkbox"/> Q                                                                                                                                                                                                            |                               | TEST<br>FREQ    | KHZ<br>MHZ                            | 1. Q-METER:<br><input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172                                                               |                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z                                                                                                                                                                                                 | Z1=30 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ   | Z3=             | KHZ<br>MHZ                            | 2. LCR-METER:<br><input type="checkbox"/> TH2826                                                                                               |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Z2=100 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ | Z4=             | KHZ<br>MHZ                            | 3. IMPEDANCE ANALYZER:<br><input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16194A <input type="checkbox"/> E4991A |                  |  |
| 溫 度<br>TEMP                                                                                                                                                                                                                           | 25±5℃                         | 濕 度<br>HUMIDITY | 60±8%                                 | 4. L-METER:<br><input type="checkbox"/> TH-2775B                                                                                               |                  |  |
| 繞 線:<br>WINDING                                                                                                                                                                                                                       | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS       |                 | 5. DIGITAL MINI-OHM METER:<br>VP2941A |                                                                                                                                                |                  |  |
| 3. 外 观<br>THE LIMIT OF BREAKAGE:                                                                                                                                                                                                      |                               |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| 項 目<br>Item                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 | 標準值<br>Standard Value                 |                                                                                                                                                |                  |  |
| 一處缺陷的面积<br>Area of a breakage                                                                                                                                                                                                         |                               |                 | ≤1mm <sup>2</sup>                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 总缺陷面积<br>ALL area of the breakage                                                                                                                                                                                                     |                               |                 | ≤2mm <sup>2</sup>                     |                                                                                                                                                |                  |  |
| 缺陷深度<br>The depth of the breakge                                                                                                                                                                                                      |                               |                 | ≤0.4mm                                |                                                                                                                                                |                  |  |
| 毛刺长度<br>The length of burr                                                                                                                                                                                                            |                               |                 | ≤0.2mm                                |                                                                                                                                                |                  |  |
| 4. 包 裝 PACKAGING:                                                                                                                                                                                                                     |                               |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。<br>Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label<br>outside(include the variey,quantity,batch number and inspector). |                               |                 |                                       |                                                                                                                                                |                  |  |

檢 測 數 據  
INSPECTION DATA

|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         |                                       |                           |                               |       |                       |      |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|------|-------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                 |                                       | CFS9-40x6.5x35x12-1.8 |         |         |         | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                           | NO. CF1025411621              |       |                       |      |       |  |
| <div>1. 形狀尺寸(单位/毫米):<br/>SHAPE &amp; DIMENSION(unit/mm):</div> <div></div> |                                       |                       |         |         |         | <input type="checkbox"/> L            |                           |                               |       |                       |      |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         | <input type="checkbox"/> Q            |                           |                               |       | KHZ<br>MHZ            |      |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> Z |                           | Z1=30 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ   |       | Z1=        KHZ<br>MHZ |      |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         |                                       |                           | Z2=100 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ |       | Z4=        KHZ<br>MHZ |      |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         | 溫 度<br>TEMP                           |                           | 25±5℃                         |       | 濕 度<br>HUMIDITY       |      | 60±8% |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         | 绕 线:<br>WINDING                       |                           | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS       |       |                       |      |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         |                                       |                           |                               |       |                       |      |       |  |
| 項 目<br>ITEM                                                                                                                                                 | 电 气 性 能<br>ELECTRONIC CHARACTERISTICS |                       |         |         |         |                                       | 尺 寸<br>DIMENSION(unit:mm) |                               |       |                       |      |       |  |
|                                                                                                                                                             | Q                                     | L( μ H)               | Z1( Ω ) | Z2( Ω ) | Z3( Ω ) | Z4( Ω )                               | A                         | B                             | C     | D                     | E    | F     |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       | 30      | 100     |         |                                       | 40                        | 6.5                           | 35    | 12                    | 1.8  |       |  |
| +                                                                                                                                                           |                                       |                       | /       | /       |         |                                       | 1.5                       | 0.5                           | 0.8   | 0.5                   | 0.5  |       |  |
| —                                                                                                                                                           |                                       |                       | 0       | 0       |         |                                       | 1.5                       | 0.5                           | 0.8   | 0.5                   | 0.5  |       |  |
| 1                                                                                                                                                           |                                       |                       | 46.1    | 124.0   |         |                                       | 39.96                     | 6.52                          | 35.07 | 11.96                 | 1.80 |       |  |
| 2                                                                                                                                                           |                                       |                       | 45.6    | 130.0   |         |                                       | 39.84                     | 6.51                          | 35.11 | 12.02                 | 1.80 |       |  |
| 3                                                                                                                                                           |                                       |                       | 45.8    | 128.0   |         |                                       | 39.92                     | 6.53                          | 35.03 | 11.99                 | 1.81 |       |  |
| 4                                                                                                                                                           |                                       |                       | 47.4    | 126.0   |         |                                       | 39.84                     | 6.58                          | 35.18 | 11.98                 | 1.80 |       |  |
| 5                                                                                                                                                           |                                       |                       | 40.2    | 124.2   |         |                                       | 39.76                     | 6.50                          | 34.96 | 12.00                 | 1.81 |       |  |
| 6                                                                                                                                                           |                                       |                       | 46.8    | 127.7   |         |                                       | 40.00                     | 6.59                          | 34.89 | 11.95                 | 1.80 |       |  |
| 7                                                                                                                                                           |                                       |                       | 48.0    | 124.4   |         |                                       | 40.08                     | 6.51                          | 35.18 | 12.01                 | 1.81 |       |  |
| 8                                                                                                                                                           |                                       |                       | 46.5    | 125.5   |         |                                       | 39.88                     | 6.53                          | 35.18 | 11.99                 | 1.80 |       |  |
| 9                                                                                                                                                           |                                       |                       | 46.3    | 128.9   |         |                                       | 39.96                     | 6.55                          | 34.96 | 11.99                 | 1.81 |       |  |
| 10                                                                                                                                                          |                                       |                       | 47.9    | 124.0   |         |                                       | 40.04                     | 6.57                          | 35.00 | 11.90                 | 1.80 |       |  |
| X                                                                                                                                                           |                                       |                       | 46.1    | 126.3   |         |                                       | 39.93                     | 6.54                          | 35.06 | 11.98                 | 1.80 |       |  |
| Y/N                                                                                                                                                         |                                       |                       | Y       | Y       |         |                                       | Y                         | Y                             | Y     | Y                     | Y    |       |  |
| <div>2. 測試儀器<br/>TESTING INSTRUMENTS<br/>HP 4191A</div> <div></div>      |                                       |                       |         |         |         | 檢 測<br>INSPECTION                     |                           | 復 核<br>CHECK                  |       | 確 認<br>APPROVAL       |      |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |                       |         |         |         | <div>趙<br/>利勤</div>                   |                           | <div>李<br/>新义</div>           |       | <div>王<br/>传军</div>   |      |       |  |

### IMPEDANCE V.S.FREQUENCY ( Z-Y )