



NO. CF1025411632

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CFS9-36*9.4*28*14.8-2.0

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411632

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		

承認 CUSTOMER APPROVAL



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CFS9-36*9.4*28*14.8-2.0		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411632	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	36.00 ± 0.8	mm
			B	9.40 ± 0.8	mm
			C	28.00 ± 0.6	mm
			D	14.80 ± 0.8	mm
			E	2.00 ± 0.4	mm
			F		
			G		
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;					
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=30 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=90 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CFS9-36*9.4*28*14.8-2.0	編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025411632											
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=30 Ω MIN 25MHZ KHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=90 Ω MIN 100MHZ KHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
			30	90			36	9.4	28	14.8	2			
+			/	/			0.8	0.8	0.6	0.8	0.4			
—			0	0			0.8	0.8	0.6	0.8	0.4			
1			51.0	111.6			35.96	9.43	28.06	14.76	2.00			
2			50.5	117.0			35.86	9.41	28.08	14.83	2.00			
3			53.8	115.2			35.63	9.44	28.03	14.79	2.01			
4			47.4	113.4			36.50	9.52	28.14	14.77	2.00			
5			40.2	111.8			36.43	9.40	27.97	14.80	2.01			
6			46.8	114.9			35.70	9.53	27.92	14.74	2.00			
7			48.0	111.9			36.07	9.42	28.14	14.81	2.01			
8			46.5	112.9			36.12	9.45	28.14	14.78	2.00			
9			51.2	116.0			36.23	9.47	27.97	14.79	2.01			
10			53.0	111.6			36.04	9.50	28.00	14.68	2.00			
X			48.8	113.6			36.05	9.46	28.04	14.77	2.00			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
														

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: HP 4191 A+16092 A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS Testing Coil Specification:			