

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CSR9-130B

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025412225

日期
DATE



2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CSR9-130B		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025412225	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);  			A	30.00 ± 0.8	mm
			B		
			C	13.00 ± 0.8	mm
			D	34.00 ± 0.8	mm
			E	39.00 ± 0.8	mm
			F		
			G		
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;					
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=90 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=180 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一处缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝採用泡塑盒，外包裝採用紙箱，每箱產品外面都蓋上標籤（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CSR9-130B					編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025412225					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=90 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=180 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L (μ H)	Z1 (Ω)	Z2 (Ω)	Z3 (Ω)	Z4 (Ω)	A	B	C	D	E	F		
			90	180			30		13	34	39			
+			/	/			0.8		0.8	0.8	0.8			
—			0	0			0.8		0.8	0.8	0.8			
1			110.4	249.6			29.97		13.03	33.90	38.96			
2			111.2	247.2			29.88		13.04	34.07	39.04			
3			110.6	248.8			29.52		13.01	33.97	39.12			
4			111.7	246.3			29.61		13.07	33.93	38.92			
5			110.6	246.2			29.55		12.99	34.00	39.12			
6			111.2	247.1			29.58		12.96	33.86	39.04			
7			110.3	247.3			30.06		13.07	34.03	39.16			
8			112.6	246.9			29.61		13.07	33.97	39.00			
9			110.7	247.8			29.82		12.99	33.97	39.23			
10			110.4	248.4			30.03		13.00	33.73	38.92			
X			111.0	247.6			29.76		13.02	33.94	39.05			
Y/N			Y	Y			Y		Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
							赵 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

王
传军