

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

客户料号  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION

CUF9-270C

編號  
SERIAL NO.

NO. CF1025412712


日期  
DATE

2024年5月8日

| 出圖<br>DRAWING  |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 發行<br>ISSUE    | 復核<br>CHECKED | 核準<br>APPROVAL |
| 趙<br>利勤        | 李<br>新义       | 王<br>传军        |
| DATE: 2024/5/8 |               |                |



| 承認<br>CUSTOMER APPROVAL |
|-------------------------|
|                         |

承 認 書  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                                                                                           | CUF9-270C                    |                 | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                                                                                                                                                 | NO. CF1025412712 |  |
| 1. 形狀尺寸 (單位mm) ;<br>SHAPE & DIMENSION(unit/mm);<br><br>                                                                                               |                              |                 | A                                     | 40.35 ± 0.8                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | B                                     | 16.00 ± 0.5                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | C                                     | 27.00 ± 0.8                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | D                                     | 20.15 ± 0.6                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | E                                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | F                                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 | G                                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 2. 電器性能檢測項目<br>ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;                                                                                                                                                                                            |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
| <input type="checkbox"/> L                                                                                                                                                                                                            |                              | TEST<br>FREQ    |                                       | 測試儀器<br>TESTING INSTRUMENTS                                                                                                                     |                  |  |
| <input type="checkbox"/> Q                                                                                                                                                                                                            |                              | TEST<br>FREQ    | KHZ<br>MHZ                            | 1. Q-METER:<br><input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172                                                                |                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z                                                                                                                                                                                                 | Z1=40 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ  | Z3=             | KHZ<br>MHZ                            | 2. LCR-METER:<br><input type="checkbox"/> TH2826                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Z2=85 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ | Z4=             | KHZ<br>MHZ                            | 3. IMPEDANCE ANALYZER:<br><input type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input checked="" type="checkbox"/> HP4286A |                  |  |
| 溫 度<br>TEMP                                                                                                                                                                                                                           | 25±5℃                        | 濕 度<br>HUMIDITY | 60±8%                                 | 4. L-METER:<br><input type="checkbox"/> TH-2775B                                                                                                |                  |  |
| 繞 線:<br>WINDING                                                                                                                                                                                                                       | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS      |                 | 5. DIGITAL MINI-OHM METER:<br>VP2941A |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 3. 外 观<br>THE LIMIT OF BREAKAGE:                                                                                                                                                                                                      |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 項 目<br>Item                                                                                                                                                                                                                           |                              |                 | 標準值<br>Standard Value                 |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 一處缺陷的面积<br>Area of a breakage                                                                                                                                                                                                         |                              |                 | ≤1mm <sup>2</sup>                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 总缺陷面积<br>ALL area of the breakage                                                                                                                                                                                                     |                              |                 | ≤2mm <sup>2</sup>                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 缺陷深度<br>The depth of the breakge                                                                                                                                                                                                      |                              |                 | ≤0.4mm                                |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 毛刺长度<br>The length of burr                                                                                                                                                                                                            |                              |                 | ≤0.2mm                                |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 4. 包 裝 PACKAGING:                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。<br>Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label<br>outside(include the variey,quantity,batch number and inspector). |                              |                 |                                       |                                                                                                                                                 |                  |  |

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         |                                       |                           |                              |       |                           |   |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|---|-------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                 |                                       | CUF9-270C |         |         |         | 編 號<br>SERIAL NO.                     |                           | NO. CF1025412712             |       |                           |   |       |  |
| <div>1. 形壯尺寸(单位/毫米):<br/>SHAPE &amp; DIMENSION(unit/mm):</div> <div></div> |                                       |           |         |         |         | <input type="checkbox"/> L            |                           |                              |       |                           |   |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         | <input type="checkbox"/> Q            |                           |                              |       | KHZ<br>MHZ                |   |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> Z |                           | Z1=40 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ  |       | Z1=            KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         |                                       |                           | Z2=85 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ |       | Z4=            KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         | 溫 度<br>TEMP                           |                           | 25±5℃                        |       | 濕 度<br>HUMIDITY           |   | 60±8% |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         | 绕 线:<br>WINDING                       |                           | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS      |       |                           |   |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         |                                       |                           |                              |       |                           |   |       |  |
| 項 目<br>ITEM                                                                                                                                                 | 电 气 性 能<br>ELECTRONIC CHARACTERISTICS |           |         |         |         |                                       | 尺 寸<br>DIMENSION(unit:mm) |                              |       |                           |   |       |  |
|                                                                                                                                                             | Q                                     | L( μ H)   | Z1( Ω ) | Z2( Ω ) | Z3( Ω ) | Z4( Ω )                               | A                         | B                            | C     | D                         | E | F     |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           | 40      | 85      |         |                                       | 40.35                     | 16                           | 27    | 20.15                     |   |       |  |
| +                                                                                                                                                           |                                       |           | /       | /       |         |                                       | 0.8                       | 0.5                          | 0.8   | 0.6                       |   |       |  |
| —                                                                                                                                                           |                                       |           | 0       | 0       |         |                                       | 0.8                       | 0.5                          | 0.8   | 0.6                       |   |       |  |
| 1                                                                                                                                                           |                                       |           | 48.2    | 104.5   |         |                                       | 40.31                     | 16.05                        | 27.05 | 20.09                     |   |       |  |
| 2                                                                                                                                                           |                                       |           | 48.3    | 103..8  |         |                                       | 40.19                     | 16.02                        | 27.08 | 20.19                     |   |       |  |
| 3                                                                                                                                                           |                                       |           | 48.5    | 107.8   |         |                                       | 39.71                     | 16.06                        | 27.03 | 20.13                     |   |       |  |
| 4                                                                                                                                                           |                                       |           | 49.6    | 106.8   |         |                                       | 39.83                     | 16.21                        | 27.14 | 20.11                     |   |       |  |
| 5                                                                                                                                                           |                                       |           | 47.8    | 109.5   |         |                                       | 39.75                     | 16.13                        | 26.97 | 20.15                     |   |       |  |
| 6                                                                                                                                                           |                                       |           | 49.6    | 106.5   |         |                                       | 39.78                     | 16.22                        | 26.92 | 20.07                     |   |       |  |
| 7                                                                                                                                                           |                                       |           | 48.2    | 107.5   |         |                                       | 40.43                     | 16.26                        | 27.14 | 20.17                     |   |       |  |
| 8                                                                                                                                                           |                                       |           | 47.3    | 106.2   |         |                                       | 39.83                     | 16.14                        | 27.14 | 20.13                     |   |       |  |
| 9                                                                                                                                                           |                                       |           | 48.6    | 105.4   |         |                                       | 40.11                     | 16.34                        | 26.97 | 20.13                     |   |       |  |
| 10                                                                                                                                                          |                                       |           | 49.8    | 103.5   |         |                                       | 40.39                     | 16.18                        | 27.00 | 19.99                     |   |       |  |
| X                                                                                                                                                           |                                       |           | 48.6    | 106.4   |         |                                       | 40.03                     | 16.16                        | 27.04 | 20.12                     |   |       |  |
| Y/N                                                                                                                                                         |                                       |           | Y       | Y       |         |                                       | Y                         | Y                            | Y     | Y                         |   |       |  |
| <div>2. 測試儀器<br/>TESTING INSTRUMENTS<br/>HP4286A</div> <div></div>       |                                       |           |         |         |         | 檢 測<br>INSPECTION                     |                           | 復 核<br>CHECK                 |       | 确 認<br>APPROVAL           |   |       |  |
|                                                                                                                                                             |                                       |           |         |         |         | <div>赵<br/>利勤</div>                   |                           | <div>李<br/>新义</div>          |       | <div>王<br/>传军</div>       |   |       |  |

### IMPEDANCE V.S.FREQUENCY ( Z-Y )