

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRHS-11.7x6x19.75-3

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025657199

日期
DATE


2024年5月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/6		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CRHS-11.7x6x19.75-3		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657199	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 				A	11.70 ± 0.5	mm
				B	6.00 ± 0.4	mm
				C	19.75 ± 0.6	mm
				D	3.00 ± 0.4	mm
				E		
				F		
				G		
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=90 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=160 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外 觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item				標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage				≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage				≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge				≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr				≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRHS-11.7x6x19.75-3				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657199					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=90 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=160 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			90	160			11.7	6	19.75	3			
+			/	/			0.5	0.4	0.6	0.4			
—			0	0			0.5	0.4	0.6	0.4			
1			121.8	217.0			11.69	6.02	19.79	3.09			
2			120.6	218.6			11.65	6.01	19.81	3.15			
3			121.5	218.2			11.72	6.02	19.77	2.96			
4			119.0	217.4			11.68	6.08	19.85	2.99			
5			121.9	217.9			11.65	6.00	19.73	3.08			
6			119.2	216.4			11.75	6.08	19.69	2.96			
7			120.7	215.4			11.72	6.01	19.85	2.99			
8			122.0	217.5			11.75	6.03	19.85	3.16			
9			123.3	224.0			11.72	6.04	19.73	3.00			
10			137.7	218.7			11.71	6.07	19.75	3.00			
X			122.8	218.1			11.70	6.04	19.78	3.04			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
													

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)