



ISO9001-2015
Certificate No:672Q22020207194



No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date;apr 15,2023

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION T3.5X3X1.8

客户料號
CUS. P/N


提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜鎰	梁琮
销售部：张 丽		



承 認 CUSTOMER APPROVE

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER				日期 DATE	2025.05.12
規格 ITEM	T3.5X3X1.8			編號 SERIAL NO.	
1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 				A	3.5 ± 0.3 mm
				B	3 ± 0.3 mm
				C	1.8 ± 0.1 mm
				D	
				E	
				F	
				G	
				H	
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:				測試儀器 TEST INSTRUMENTS	
☐ L		TEST FREQ		KHZ MHZ	1. Q-METER: ○ HP 4342A ○ MQ-172 2. L.C.R. METER: ○ HP 4284A 3. IMPEDANCE ANALYZER: ○ HP 4192A Ø HP 4191A ○ HP4192B 4. L-METER: ○ TH 2775B 5. DIGITAL MINI-OHMMETER: ○ VP2941A
☐ Q		TEST FREQ		KHZ MHZ	
☒ Z	Z1= 18 Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2= 60 Ω MIN	KHZ 100 MHZ	
	Z3= /	KHZ MHZ	Z4= /	KHZ MHZ	
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%		
線組 WINDING				Φ0.5x0.5TSx100L(mm)	
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面積 Area of a breakage			≤1mm ²		
總缺陷面積 All area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakage			≤0.4mm		
毛刺長度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包裝: PACKAGING: 內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上合格章(包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing adopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified chapter label outside(include the variety, quantity, batch number and inspector).					

檢驗數據
INSPECTION DATA


客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE		數量 QUANTITY		10PCS						
編號 SERIAL NO.		形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 										
規格 ITEM								T3.5X3X1.8				
線組 WINDING								Φ0.5x0.5TSx100L(mm)				
測試頻率 TEST FREQ								Z1= 25 KHZ Z2= 100 KHZ Z3= KHZ Z4= KHZ				
溫度 TEMP		℃		濕度 HUMIDITY		%						
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			18	60			3.5	3	1.8			
+			/	/			0.3	0.3	0.1			
-			0	0			0.3	0.3	0.1			
1			24.9	75.6			3.56	2.96	1.73			
2			24.4	75.3			3.47	2.98	1.75			
3			24.6	75.4			3.50	2.95	1.79			
4			24.5	75.9			3.49	2.97	1.84			
5			24.7	75.4			3.57	3.12	1.80			
6			24.6	75.2			3.55	3.10	1.81			
7			24.5	75.8			3.56	3.08	1.74			
8			24.8	75.4			3.48	3.03	1.75			
9			24.2	75.5			3.51	3.04	1.79			
10			24.4	75.4			3.49	3.07	1.77			
X̄			24.45	75.56			3.51	3.03	1.77			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: HP 4191A 							檢 驗 INSPECTED		復 核 CHECKED		確 認 APPROVED	
							李光赫		方煜鎰		梁琮	

阻抗 - 頻率曲綫
IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12
規格 ITEM	T3.5X3X1.8	編號 SERIAL NO.	

材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居裏溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	使用範圍 Applied Frequency Range	密度 Density
Unit symbol	μ_i $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha \mu_i / ^\circ C$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc ($^\circ C$)	ρ ($\Omega \cdot m$)	F MHz	d g/cm ³
		20 (0.1MHz)	2 - 5	330(1600A/m)	150	35	>110	>10 ⁵	0.1-1.5	4.9



測試條件：
TESTING CONDITION:

1. 測試儀器：
Testing Equipment: HP 4191A
2. 測試頻率區間：
Testing Frequency Range: 1-1000MHz
3. 測試綫組：
Testing Coil Specification: $\Phi 0.5 \times 0.5 \text{ TS} \times 100 \text{ L (mm)}$

測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED
李光赫	方煜鎰	梁琮