

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH9.5*20*5

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411436

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新義	王 傳軍
DATE: 2024/5/8		

承認 CUSTOMER APPROVAL



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CRH9.5*20*5		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411436	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	9.50 ± 0.5	mm
			B	20.00 ± 0.6	mm
			C	5.00 ± 0.5	mm
			D		
			E		
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=50 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=110 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRH9.5*20*5				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411436					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=50 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=110 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			50	110			9.5	20	5		0		
+			/	/			0.5	0.6	0.5				
—			0	0			0.5	0.6	0.5				
1			76.0	136.4			9.49	20.06	5.01				
2			75.2	143.0			9.46	20.02	5.02				
3			76.0	140.8			9.35	20.08	5.00				
4			79.0	138.6			9.38	20.26	5.03				
5			68.1	136.7			9.36	20.00	4.99				
6			78.0	140.4			9.37	20.28	4.98				
7			80.0	136.8			9.52	20.04	5.03				
8			77.5	138.0			9.38	20.10	5.03				
9			76.4	141.8			9.44	20.14	4.99				
10			79.0	136.4			9.51	20.22	5.00				
X			76.5	138.9			9.43	20.12	5.01				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
													

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: HP 4191 A+16092 A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS Testing Coil Specification:			