

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CFS9-23.8x6.3x19.5x15-1.8

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411619

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		

承認 CUSTOMER APPROVAL



承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CFS9-23.8x6.3x19.5x15-1.8		編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025411619	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	23.80 ± 0.8	mm
			B	6.30 ± 0.5	mm
			C	19.50 ± 0.6	mm
			D	15.00 ± 0.5	mm
			E	1.80 ± 0.5	mm
			F		
			G		
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CFS9-23.8x6.3x19.5x15-1.8				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411619					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=40 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=100 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			40	100			23.8	6.3	19.5	15	1.8		
+			/	/			0.8	0.5	0.6	0.5	0.5		
—			0	0			0.8	0.5	0.6	0.5	0.5		
1			51.0	124.0			23.78	6.32	19.54	14.96	1.80		
2			50.5	130.0			23.70	6.31	19.56	15.03	1.80		
3			53.8	128.0			35.63	6.33	19.52	14.98	1.81		
4			63.2	126.0			36.50	6.38	19.60	14.97	1.80		
5			40.2	124.2			36.43	6.30	19.48	15.00	1.81		
6			62.4	127.7			35.70	6.39	19.44	14.94	1.80		
7			64.0	124.4			23.85	6.31	19.60	15.02	1.81		
8			62.0	125.5			36.12	6.33	19.60	14.98	1.80		
9			51.2	128.9			36.23	6.34	19.48	14.98	1.81		
10			53.0	124.0			23.82	6.37	19.50	14.88	1.80		
X			55.1	126.3			31.18	6.34	19.53	14.97	1.80		
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP 4191A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
													

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)