

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH-12x30x5.6

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025657301


日期
DATE

2024年5月6日



出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CRH-12x30x5.6		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657301	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	12.00 ± 0.5	mm	
			B	30.00 ± 0.8	mm	
			C	5.60 ± 0.5	mm	
			D			
			E			
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=95 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=180 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP-4191A ☒ Agilent 16194A ☒ E4991A		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A			
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一处缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRH-12x30x5.6				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657301					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=95 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=180 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			95	180			12	30	5.6				
+			/	/			0.5	0.8	0.5				
—			0	0			0.5	0.8	0.5				
1			126.4	255.6			11.99	30.09	5.61				
2			125.1	248.4			11.95	30.03	5.62				
3			126.1	253.8			12.02	30.09	5.61				
4			123.5	255.6			11.98	30.06	5.63				
5			126.5	249.1			11.95	30.10	5.59				
6			123.7	256.9			12.05	30.10	5.58				
7			125.2	249.9			12.02	30.03	5.63				
8			148.2	256.4			12.05	30.04	5.63				
9			128.0	252.4			12.02	30.04	5.59				
10			131.1	254.1			12.01	30.01	5.60				
X			128.4	253.2			12.00	30.06	5.61				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS E4991A+16194A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)