

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH-17.5x12.7x9.5

編號
SERIAL NO.

NO.1025657127


日期
DATE

2024年5月6日



出 圖 DRAWING		
發 行 ISSUE	復 核 CHECKED	核 準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/6		

承 認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CRH-17.5x12.7x9.5		編 號 SERIAL NO.		NO.1025657127																																			
1. 形壯尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	17.50 ± 0.5	mm																																			
			B	12.70 ± 0.5	mm																																			
			C	9.50 ± 0.4	mm																																			
			D																																					
			E																																					
			F																																					
			G																																					
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS; <table><tr><td>☐L</td><td></td><td>TEST FREQ</td><td></td><td colspan="2">測試儀器 TESTING INSTRUMENTS</td></tr><tr><td>☐Q</td><td></td><td>TEST FREQ</td><td>KHZ MHZ</td><td colspan="2">1. Q-METER: ☐HP-4342A ☐MQ-172</td></tr><tr><td rowspan="2">☒Z</td><td>Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ</td><td>Z3=</td><td>KHZ MHZ</td><td colspan="2">2. LCR-METER: ☐TH2826</td></tr><tr><td>Z2=90 Ω MIN KHZ 100MHZ</td><td>Z4=</td><td>KHZ MHZ</td><td colspan="2">3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒HP-4191A ☐Agilent 16092A ☐TH2826</td></tr><tr><td>溫 度 TEMP</td><td>25±5℃</td><td>濕 度 HUMIDITY</td><td>60±8%</td><td colspan="2">4. L-METER: ☐ TH-2775B</td></tr><tr><td>繞 线: WINDING</td><td colspan="3">Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS</td><td colspan="2">5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A</td></tr></table>						☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		☒ Z	Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		Z2=90 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826		溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		繞 线: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS	
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS																																				
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172																																				
☒ Z	Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826																																				
	Z2=90 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826																																				
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B																																				
繞 线: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A																																				
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE: <table><tr><td>項 目 Item</td><td>標準值 Standard Value</td></tr><tr><td>一处缺陷的面积 Area of a breakage</td><td>≤1mm²</td></tr><tr><td>总缺陷面积 ALL area of the breakage</td><td>≤2mm²</td></tr><tr><td>缺陷深度 The depth of the breakge</td><td>≤0.4mm</td></tr><tr><td>毛刺长度 The length of burr</td><td>≤0.2mm</td></tr></table>						項 目 Item	標準值 Standard Value	一处缺陷的面积 Area of a breakage	≤1mm ²	总缺陷面积 ALL area of the breakage	≤2mm ²	缺陷深度 The depth of the breakge	≤0.4mm	毛刺长度 The length of burr	≤0.2mm																									
項 目 Item	標準值 Standard Value																																							
一处缺陷的面积 Area of a breakage	≤1mm ²																																							
总缺陷面积 ALL area of the breakage	≤2mm ²																																							
缺陷深度 The depth of the breakge	≤0.4mm																																							
毛刺长度 The length of burr	≤0.2mm																																							
4. 包 裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).																																								

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRH-17.5x12.7x9.5				編 號 SERIAL NO.		NO.1025657127					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=90 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			30	90			17.5	12.7	9.5				
+			/	/			0.5	0.5	0.4				
—			0	0			0.5	0.5	0.4				
1			42.6	109.8			17.48	12.74	9.52				
2			42.7	105.7			17.43	12.71	9.53				
3			43.2	106.2			17.53	12.75	9.51				
4			43.9	104.4			17.46	12.87	9.55				
5			44.8	99.9			17.43	12.70	9.49				
6			42.6	106.2			17.57	12.88	9.47				
7			45.2	102.6			17.54	12.73	9.55				
8			46.2	110.7			17.57	12.76	9.55				
9			41.7	107.7			17.53	12.79	9.49				
10			32.4	111.9			17.52	12.84	9.50				
X			42.5	106.5			17.51	12.78	9.52				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)