

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CSR9-70C

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411583

日期
DATE



2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CSR9-70C		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411583	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 外觀尺寸:  磁芯尺寸: 			A	21.00 ± 0.8	mm
			B	39.50 ± 0.8	mm
			C	8.50 ± 0.8	mm
			D	14.50 ± 0.5	mm
			E	29.00 ± 0.8	mm
			F	7.20 ± 0.5	mm
			G	7.30 ± 0.5	mm
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=90 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=185 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CSR9-70C				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411583					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=90 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=185 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			90	185			21	39.5	8.5	14.5	29	7.2	
+			/	/			0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5	
—			0	0			0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5	
1			112.5	210.9			20.98	39.62	8.52	14.46	28.94	7.24	
2			112.3	211.3			20.92	39.54	8.53	14.53	28.97	7.16	
3			115.2	212.4			20.66	39.66	8.51	14.49	29.03	7.27	
4			115.5	212.6			20.73	40.01	8.54	14.47	28.97	7.19	
5			116.0	211.3			20.69	39.49	8.49	14.50	29.03	7.29	
6			113.1	207.5			20.71	40.05	8.47	14.44	29.06	7.21	
7			114.5	211.5			21.04	39.58	8.54	14.51	29.03	7.20	
8			112.7	213.4			20.73	39.70	8.54	14.49	29.00	7.23	
9			115.8	209.6			20.87	39.78	8.49	14.49	29.09	7.27	
10			113.1	210.9			21.02	39.93	8.50	14.38	29.00	7.18	
X			114.1	211.1			20.83	39.74	8.51	14.48	29.01	7.22	
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS E4991A+16194A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: E4991A+16194A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-500MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS Testing Coil Specification:			