

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CUF9-70A

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411334

日期
DATE

2024年5月8日

出圖
DRAWING

發行
ISSUE

復核
CHECKED

核準
APPROVAL

趙
利勤

李
新义


王
传军

DATE: 2024/5/8



承認
CUSTOMER APPROVAL

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CUF9-70A		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411334	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	15.00 ± 0.8	mm
			B	14.00 ± 0.8	mm
			C	7.00 ± 0.6	mm
			D	18.00 ± 0.8	mm
			E	22.00 ± 0.8	mm
			F		
			G		
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;					
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=30 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=90 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一处缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CUF9-70A				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411334					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=90 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			30	90			15	14	7	18	22		
+			/	/			0.8	0.8	0.6	0.8	0.8		
—			0	0			0.8	0.8	0.6	0.8	0.8		
1			45.6	111.6			14.99	14.04	7.01	17.95	21.98		
2			45.1	117.0			14.94	14.01	7.02	18.04	22.02		
3			45.6	115.2			14.76	14.06	7.01	17.98	22.07		
4			47.4	113.4			14.81	14.18	7.04	17.96	21.96		
5			48.3	111.8			14.78	14.00	6.99	18.00	22.07		
6			46.8	114.9			14.79	14.20	6.98	17.93	22.02		
7			48.0	111.9			15.03	14.03	7.04	18.02	22.09		
8			46.5	112.9			14.81	14.07	7.04	17.98	22.00		
9			45.8	116.0			14.91	14.10	6.99	17.98	22.13		
10			47.4	111.6			15.01	14.15	7.00	17.86	21.96		
X			46.7	113.6			14.88	14.08	7.01	17.97	22.03		
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
						趙 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	確 認 APPROVAL
1. 测试仪器: HP 4191 A+16092 A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: $\Phi 0.5 \times 100L(mm) \times 0.5TS$ Testing Coil Specification:			