

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CNF-50A

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411322

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新義	王 傳軍
DATE: 2024/5/8		

承認 CUSTOMER APPROVAL



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CNF-50A		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411322	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	15.00 ± 0.8	mm
			B	14.00 ± 0.8	mm
			C	6.00 ± 0.8	mm
			D	23.00 ± 0.8	mm
			E		
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=60 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=120 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☒ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CNF-50A				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411322						
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=60 Ω MIN 25MHZ KHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=120 Ω MIN 100MHZ KHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L (μ H)	Z1 (Ω)	Z2 (Ω)	Z3 (Ω)	Z4 (Ω)	A	B	C	D	E	F		
			60	120			15	14	6	23				
+			/	/			0.8	0.8	0.8	0.8				
—			0	0			0.8	0.8	0.8	0.8				
1			72.2	153.2			14.99	14.04	6.01	22.93				
2			71.5	153.8			14.94	14.01	6.02	23.05				
3			71.8	152.5			15.03	14.06	6.01	22.98				
4			75.9	153.5			14.97	14.18	6.03	22.95				
5			73.8	155.5			14.94	14.00	5.99	23.00				
6			74.9	154.2			15.06	14.20	5.98	22.91				
7			75.6	153.6			15.03	14.03	6.03	23.02				
8			73.8	154.0			15.06	14.07	6.03	22.98				
9			72.7	154.2			15.03	14.10	5.99	22.98				
10			71.5	153.6			15.01	14.15	6.00	22.82				
X			73.4	153.8			15.01	14.08	6.01	22.96				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
														

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

Frequency (MHz)	Impedance (Ω)
1	~4
10	~40
100	~150
500	~500

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: HP 4191 A+16092 A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-500MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS Testing Coil Specification:			