

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CN8-140D

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411485

日期
DATE

2024年9月8日

出圖
DRAWING

發行
ISSUE

復核
CHECKED

核準
APPROVAL

趙
利勤

李
新义


王
传军

DATE: 2024/9/8




承認
CUSTOMER APPROVAL

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CN8-140D		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411485	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	31.60 ± 1.5	mm
			B	40.80 ± 1.5	mm
			C	14.70 ± 0.5	mm
			D	27.50 ± 0.8	mm
			E	14.00 ± 0.5	mm
			F	34.50 ± 1.5	mm
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=130 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=210 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一处缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CN8-140D				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411485					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 外殼尺寸:  磁芯尺寸: 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=130 Ω MIN 25MHZ KHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=210 Ω MIN 100MHZ KHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L (μ H)	Z1 (Ω)	Z2 (Ω)	Z3 (Ω)	Z4 (Ω)	A	B	C	D	E	F	
			130	210			31.6	40.8	14.7	27.5	14	34.5	
+			/	/						0.8	0.5	1.5	
—			0	0						0.8	0.5	1.5	
1			162.5	239.4						27.42	14.01	34.6	
2			158.6	237.3						27.55	14.00	34.57	
3			160.9	239.6						27.47	14.00	34.53	
4			163.4	238.5						27.45	13.82	34.5	
5			160.6	236.5						27.50	13.96	34.47	
6			163.0	236.1						27.39	13.86	34.57	
7			159.1	237.2						27.53	13.97	34.5	
8			163.7	237.0						27.47	13.91	34.57	
9			157.0	236.5						27.47	13.96	34.6	
10			161.6	238.2						27.28	13.96	34.53	
X			161.0	237.6						27.45	13.94	34.54	
Y/N			Y	Y						Y		Y Y	
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+E4991A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						趙 利勤		李 新义		王 传军			

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

王
传军