

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH-5x10x2.5

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025657003

日期
DATE

2024年5月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL


承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CRH-5x10x2.5		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657003	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	5.00 ± 0.5	mm	
			B	10.00 ± 0.5	mm	
			C	2.50 ± 0.3	mm	
			D			
			E			
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A		
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						


檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRH-5x10x2.5				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657003					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			30	70			5	10	2.5				
+			/	/			0.5	0.5	0.3				
—			0	0			0.5	0.5	0.3				
1			43.6	108.9			5.00	10.03	2.51				
2			43.2	116.2			4.98	10.01	2.51				
3			43.5	114.8			5.01	10.04	2.50				
4			42.6	111.3			4.99	10.13	2.51				
5			43.6	114.1			4.98	10.00	2.50				
6			42.7	106.6			5.02	10.14	2.49				
7			43.2	113.2			5.01	10.02	2.51				
8			46.8	113.8			5.02	10.05	2.51				
9			44.1	116.9			5.01	10.07	2.50				
10			45.9	116.4			5.00	10.11	2.50				
X			43.9	113.2			5.00	10.06	2.50				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

阻抗 - 频率曲线

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

規 格 ITEM		CRH-5x10x2.5			編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657003			
材质特性： MATERIAL CHARACTERISTICS										
材料 牌号 Mate- rial	初始磁 导率 Initial Permeab- i-lity	比损耗因子 Relative Loss Facto	比溫度系数 Relative Temperature Coefficient	饱和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩 磁 Reman- ence	矫顽力 Coercivi t-y	居里溫度 Curie Tempera- ture	电阻率 Electric a-l Resistiv i-ty	使用范围 Applied Frequenc y Range	密度 Densit y
Unit symbol	μ i ±20%	Tan δ / μ i ×10 ⁻⁶	α μ i γ ×10 ⁻⁶	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (℃)	ρ (Ω • m)	F Mhz	d g/cm ³
F2	650	20(0.1MHz)	2-5	330(1600A/m)	150	35	>110	>10 ⁵	0.1-1.5	5
										
测试条件； TESTING CONDITION;					檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL	
1. 测试仪器： HP 4191 A Testing Equipment:										
2. 测试频率区间： 1MHZ-500MHZ Testing Frequency Range:										
3. 测试绕组： Φ0.5*100L(mm)*0.5TS Testing Coil Specification:										