

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CF2-32x20x10

編號
SERIAL NO.

NO. CF1026132233

日期
DATE


2023年6月12日

出 圖 DRAWING		
發 行 ISSUE	復 核 CHECKED	核 準 APPROVAL
趙 利勤	李 新義	王 傳軍
DATE: 2023/6/12		



承 認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CF2-32x20x10			編 號 SERIAL NO.	NO. CF1026132233		
1. 形狀尺寸（单位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 				A	32.00 ± 0.5	mm	
				B	20.00 ± 0.3	mm	
				C	10.00 ± 0.3	mm	
				外壳外径	34.50 ± 0.5	mm	
				外壳内径	17.50 ± 0.5	mm	
				外壳高度	13.00 ± 0.8	mm	
				2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;			
☐ L	AL>70 μ h	TEST FREQ	1KHZ, 0. 3V, 30 Ω	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS			
☐ Q				☐ HP-4342A ☐ MQ-172			
☐ Z				2. LCR-METER: ☒ TH2826			
				3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ LCR-			
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2826A			
绕 线: WINDING				5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A			
3. 备 注 NOTE							
項 目 Item				標準值 Standard Value			
平均磁路长度Le (cm)				8.17			
有效截面积Ae (cm²)				0.48			
重量m (g)				24.5-27			
4. 包 裝 PACKAGING:							
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).							

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CF2-32x20x10					編 號 SERIAL NO.		NO. CF1026132233					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 							☒ L		AL>70 μ h		1KHZ, 0. 3V, 30 Ω			
							☐ Q				0			
							☐ Z				Z1= KHZ MHZ			
											Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		0					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
		70					32	20	10					
+		/					0.5	0.3	0.3					
—		/					0.5	0.3	0.3					
1		86. 1					31.97	20.06	10.02					
2		89. 6					31.87	20.02	10.03					
3		86. 5					32.06	20.08	10.01					
4		90. 3					31.94	20.26	10.05					
5		90. 7					31.87	20.00	9.99					
6		87. 2					32.13	20.28	9.97					
7		90. 5					32.06	20.04	10.05					
8		86. 1					32.13	20.10	10.05					
9		88. 1					32.06	20.14	9.99					
10		86. 6					32.03	20.22	10.00					
X		88. 2					32.01	20.12	10.02					
Y/N		Y					Y	Y	Y					
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS TH2826A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
							赵 利勤		李 新义		王 传军			

阻 抗 - 頻 率 曲 綫

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

規 格 ITEM		CF2-32x20x10			編 號 SERIAL NO.		NO. CF1026132233			
材质特性： MATERIAL CHARACTERISTICS										
材料 牌号 Mate- rial	初始磁 导率 Initial Permeab- ility	比损耗因数 Relative loss factor	饱和磁感强度 Saturated induction density	剩磁 Remanence	减落因数 Disaccom- modation factor	填充系数 Stacking factor	居里溫度 Curie Tempera- ture	电阻率 Electric a-l Resistiv- ity	使用范围 Applied Frequenc y Range	密度 Densit y
Unit symbol	μ i ±20%	tan σ / μ i	T	mT	-	-	Tc (℃)	ρ (Ω • cm	F Mhz	d g/cm ³
Z9	12000	-	1.2	110	-	>0.8	570	130	-	4.9
测试条件； TESTING CONDITION;					檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL	
1. 测试仪器： TH2826A Testing Equipment:										
2. 测试频率区间： Testing Frequency Range:										
3. 测试绕组： Testing Coil Specification:										