




Product NO.		DS1-0103M3001-A		
ISSUE	DESCRIPTION	DWN	DATE	APPROVEN
A	First issue	Chen	2022/06/17	JIM. KING



NOTES:

1>产品外观：表面不可有破损、划伤、脚断变形等缺陷，其他要求请参考品质外观检验标准；

2>未标注的尺寸公差依照图纸默认尺寸公差执行，未标注的尺寸需遵循3D结构；

3>“(XX)” 尺寸为FAI尺寸，(22个)

“■” 尺寸为重点尺寸，(8个)


“▼” 尺寸为CPK尺寸；(1个)

4>注意区分型号所对应的颜色。

5>压铸五金与塑胶不可出现晃动

5>压铸五金与胶壳保持力110N min

4	中心针	黄铜C3602	镀金	1
3	胶芯	SPS	黑色	1
2	压铸件	锌合金	雾锡	1
1	胶壳	PA46	/	1
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	 东莞市德索精密工业有限公司 Dongguan Dosin Precision Industry Co.,Ltd				
	  PART DESCRIPTION: FAKRA 90° 板端MS-成品图				
	Appr: jason	P/N: DS1-0103M3001-A			
	Check:	Date	Scale	Unit	Type
Draw:		2022. 06. 17	Free	MM	/
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE: 0.5 - 8mm ± 0.05mm 8 - 30mm ± 0.10mm 30 -120mm ± 0.15mm					Page 1/2

