


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	24.Aug.2006	060890	CORRECT AN ERROR.		T.NOMIYAMA	A. Tago	J. Kubota



1

DESIGNATION

命名法

D※LC-J※※AF-13LE

(LEAD FREE)
TIN/TIN ALLOY
錫または錫合金(無鉛)

MODIFICATION
特珠記号


FCC TYPE SHELL
FCC対策品

CONTACT TYPE
P: PIN S: SOCKET
コンタクト区分
P: ピンコンタクト、S: ソケットコンタクト

CONTACT ARRANGEMENT (9, 15, 25, 37)
コンタクト配列(芯数) 9、15、25、37

SHELL SIZE (E, A, B, C)
シェルサイズ(E、A、B、C)

SERIES
シリーズ名



NOTE 1.COMPANY LOGO "JAE"&"PART NO." ARE MARKED ON FLANGE OF INSULATOR.
"F-13L8E" IS NOT MARKED ON CONNECTOR.

2.METAL SHELL IS TENTATIVELY ASSEMBLED WITH INSERT BODY AND SHOULD BE FIXED WITH SCREW LOCKS FOR ACTUAL USE.

△ 3.SCREW LOCK IS FULLY TIGHTENED. APPLY THE LOCK-TIGHT ON THE THREADED PORTION FOR PREVENTING LOOSING.

4.CONTACT FINISH CONTACT AREA:GOLD OVER NICKEL.TERMINAL AREA:(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY.

5.FOR P.C.B. CUTOUT DIMENSIONS,SEE DWG. SJ014290.

6.FOR CONTACT ARRANGEMENTS,SEE DWG.SJ010210.

7.ONLY PIN CONNECTORS HAVE NOTCHES ON SHELL.

8.THESE ARE SHAPES IMPROVING PRODUCTIVITY AND THE SHAPES ARE FOR REFERENCE ONLY.

注 1. 図示の位置（インシュレータのフランジ面）に「社名」及び「品名」を表示する。
但し、「F-13L8E」は表示しない。

2. シェルは仮止めである。コネクタ使用時は嵌合固定ネジを使用のこと。

△ 3. 嵌合固定ネジは完全に締め付けてある。
ネジ部は回り止めに、ロックタイトが塗布してある。


4. 嵌合部はニッケル上金メッキ、スルーホール部は錫または錫合金（無鉛）メッキである。

5. 基板取付寸法については SJO14290 を参照のこと。

6. コンタクト配列については SJO10210 を参照のこと。

7. ピン側については、シェル面に切り欠きがある。


8. ひけ逃げ形状は参考形状である。



SECT. A-A (SCALE 2:1)

TABLE 1

PART NO.	±1	±0.25	±0.25	±0.13	±0.25	±0.25	±0.3	±0.1	CONTACT	
	A	B	B'	C	D	D'	E	F	#1	#2
DELO-J 9PAF-13L8E	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.2	0.4	4	5
DELO-J 9SAF-13L8E	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.2	0.4	4	5
DALO-J15PAF-13L8E	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.2	0.4	7	8
DALO-J15SAF-13L8E	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.2	0.4	7	8
DBLO-J25PAF-13L8E	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.2	0.6	12	13
DBLO-J25SAF-13L8E	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.2	0.4	12	13
DOLC-J37PAF-13L8E	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.2	0.6	18	19
DOLC-J37SAF-13L8E	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.2	0.4	18	19

6	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATE	M2.6
5	CONTACT # 1	TABLE 1	COPPER ALLOY	NOTE 4	
4	CONTACT # 2	TABLE 1	COPPER ALLOY	NOTE 4	
3	INSULATOR	1	PBT		UL94V-0
2	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATE	
1	EARTH LUG	2	STEEL	NICKEL PLATE	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1045-7		第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) D s u d
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	S.MIURA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION  ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ038349	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	Y.TAKAGI		
		査閲 APPD.			
		承認 APPD.	Y.KUBOTA		
角度(ANGLES)				質量(MASS)	
. ±	X° ±				
.X ±0.5	X°X' ±				
.XX ±0.25					
.XXX ±					