



DCF-G-212H(12.08)




- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. APPLICABLE WIRE SIZE :AWG ##20MAX. (THE ONLY CASE OF STANDARD CONTACT)
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010199.
4. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
5. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

- 注1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. 本コネクタ用使用電線はAWG##20以下のこと。
3. インサート配列SJ010210を参照のこと。
4. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。
5. 図示の位置にロット番号を表示する。



TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS											NUMBER OF CONTACTS
	A ±0.5	B ±0.25	B' ±0.25	C	D ±0.25	D' ±0.25	E ±0.5	F	G	H	J	
DE- 9PR	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	9
DE- 9SR	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	9
DA-15PR	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	15
DA-15SR	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	15
DB-25PR	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5	1.0	25
DB-25SR	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	12.6	41.3	10.7	1.2	0.8	25
DC-37PR	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5	1.0	37
DC-37SR	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2	0.8	37
DD-50PR	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	1.0	50
DD-50SR	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2	0.8	50

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	13/OCT/2005	058374	ADD NOTE5		Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
3	07/FEB/2006	059319	CORRECT AN ERROR		Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
4	13/APR/2018	024873	LOT NUMBER POSITION CHANGE		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA



PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合



SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

DESIGNATION
命名法

D※-*※R
MODIFICATION CODE
特殊記号
CONTACT TYPE
(S: SOCKET、P: PIN)
コンタクト区分
CONTACT ARRANGEMENT
インサート配列
SHELL SIZE
シェルサイズ
SERIES
シリーズ

5	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	NOTE 3
4	REAR SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
3	REAR INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON	NONE	
2	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON	NONE	
1	FRONT SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045		第1版 (ORIGINAL DATE) 24/JUN/2005		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) Dsub		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) D※-*※R		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ101738	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		Y. TAKAGI					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		—					
±0.8		×° ± 1°		承認 APPD.		Y. KUBOTA		版数 (VER.) 4	
× ±0.4		×°×' ±							
×× ±0.13									
××× ±		単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS) —			
×××× ±									