












LOC	DIST	REVISIONS					
F	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DNW	APVD
			H	DRAWING REVISION	01NOV2013	F J	XR
			J	UPDATED NOTE 5 WITH NEW PLANT CODE	25OCT2018	ASB	GRT




SANS CPA WITHOUT CPA		AVEC CPA WITH CPA		COULEUR ET COTATION DU DETROMPAGE VALABLE POUR VERSION AVEC ET SANS CPA COLOR AND QUOTATION OF THE KEYING DEVICE VALID FOR VERSION WITH AND WITHOUT CPA	
 ECHELLE 1:1		 ECHELLE 1:1		TOLERANCE POUR DETROMPAGE: ± 0.05 KEYING TOLERANCE	
REF TE TE NO.	INDICE DE REVISION PRODUIT PRODUCT REVISION NUMBER	REF TE TE NO.	INDICE DE REVISION PRODUIT PRODUCT REVISION NUMBER	COULEUR COLOR	
1801175-1	E	1-1801175-1	F	NOIR BLACK	 ECHELLE 3:2
1801175-2	E	1-1801175-2	F	BLEU BLUE	 ECHELLE 3:2
1801175-3	E	1-1801175-3	F	GRIS GREY	 ECHELLE 3:2
1801175-4	E	1-1801175-4	F	JAUNE YELLOW	 ECHELLE 3:2
1801175-5	E	1-1801175-5	F	VERT GREEN	 ECHELLE 3:2
1801175-6	E	1-1801175-6	F	MARRON BROWN	 ECHELLE 3:2
1801175-7	E	1-1801175-7	F	BLANC WHITE	 ECHELLE 3:2
1801175-8	E	1-1801175-8	F	ROUGE RED	 ECHELLE 3:2
1801175-9	E	1-1801175-9	F	ORANGE ORANGE	 ECHELLE 3:2

NOTES/NOTES:

- 1- 1-1801175-1 REPRESENTE (COD. NOIR) / AS SHOWN (COD. BLACK)
- 2 REPERE ALVEOLES / CAVITY MARKING
- 3 LOGO TE / TE LOGO
- 4 DATE D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY DATE
- 5 CODE DU LIEU D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY LOCATION DATE
- E = EUROPE / EUROPE
- C = CHINE / CHINA
- M = MERCOSUR / MERCOSUR
- J A = AFRIQUE / AFRICA


- | | |
|---|--|
| 6 | NUMERO DE LA MACHINE D'ASSEMBLAGE / NUMBER ASSEMBLY LINE |
| 7 | REF TE DE L'ASSEMBLAGE (RACINE) / TE ASSEMBLY NO (RACINE) |
| 8 | REF TE DE L'ASSEMBLAGE (SUFFIXE) / TE ASSEMBLY NO (SUFFIX) |
| 9 | INDICE DE REVISION PRODUIT / PRODUCT REVISION NUMBER |

10- PIECES A UTILISER AVEC VOIR TABLEAU "COMPOSANTS ASSOCIES"
/ MATED WITH : SEE TABLE "ASSOCIATED PARTS"



SECTION CABLE ADMISSIBLE PAR CONTACT ACCEPTABLE CABLE SECTIONS PER CONTACT		
La section des câbles utilisés doit être comprise entre 0,35 et 2mm² avec un diamètre d'isolant compris entre 1,40mm mini et 2,80mm Maxi The cross-section of the cables used must be between 0,35 and 2mm² (with Insulator diameter included between 1,40mm mini and 2,80mm Maxi)		
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE GAUCHE/DROITE FIXED COVER 2 WAYS - LEFT/RIGHT EXIT	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801466-1
	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801466-1
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE HAUT/BAS FIXED COVER 2 WAYS - UP/DOWN EXIT	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801466-2
	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801466-2
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE AXIALE FIXED COVER 2 WAYS - EXIT IN LINE	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801155-5
	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801155-5
CAPOT ROTATIF 90 DEG. 2 VOIES ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801356-1
	POUR GAINÉ ANNELÉE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801356-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 1.4 à 2mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 1.4 to 2mm ²		1670328-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 0.75 à 1mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.75 to 1mm ²		1670326-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 0.35 à 0.5mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.35 to 0.5mm ²		1564724-1
OBTURATEUR "MINI-ETANCHE" "MINI-ETANCHE" PLUGGING PIN		
PORTE-LANGUETTES 2 VOIES HP 2 WAYS TAB CONNECTOR HP		1801174-X
DESCRIPTION TITLE	TE NO REF TE	
COMPOSANTS PARTIES ASSOCIATED PARTS		

SEULEMENT POUR REF. 1-1801175-X ONLY FOR REF. 1-1801175-X				
ORANGE ORANGE	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	CPA CPA		6
VERT GREEN	SILICONE LUBRIFIÉ A 5% ; DURETE 30 SHORE A LUBRICATED SILICON TO 5% ; HARNESS 30 SH. A	JOINT GROMMET GROMMET SEAL		5
NOIR BLACK	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	GRILLE ARRIERE REAR GRID		4
VERT GREEN	SILICONE LUBRIFIÉ A 4% ; DURETE 50 SHORE A LUBRICATED SILICON TO 4% ; HARNESS 50 SH. A	JOINT INTERFACIAL INTERFACE SEAL		3
VOIR TABLEAU DES REF. SEE TABLE OF PART NO	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	DOUBLE VERROUILLAGE CODAGE (VOIR TABLEAU DES REFS) SECONDARY LOCKING CODING (SEE TABLE OF PART NO)		2
NOIR BLACK	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	BOITIER PORTE-CLIPS RECEPTACLE HOUSING		1
COULEUR COLOR	MATIERE MATERIAL	DESCRIPTION TITLE		REP. ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG 20JUN2007 CHK JODON X ROUILLARD APVD 27JUN2007		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 2 WAYS RECEPTACLE CONNECTOR HP PORTE-CLIPS 2 Voies HP	
		0 PLC ±.1 2 PLC ±0.2 3 PLC ±.1 4 PLC ±.1 ANGLES ±.2°		PRODUCT SPEC 108-15378 APPLICATION SPEC 411-15712	
MATERIAL SEE TABLE VOIR TABLEAU		FINISH -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 100779 C=1801175	
		WEIGHT 5.2g / 6.2g with SEC		RESTRICTED TO -	
Customer Drawing					
		SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1 REV J	

