









Nur Einsatz dargestellt
view only insert



Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.9 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Loet/solder	AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:	1.2 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts:	7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



K10F_C - P03LJG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
K10F_C - P03LJG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
K10F_C - P03LJG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
K10F_C - P03LJG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
K10F_C - P03LJG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
K10F_C - P03LJG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
K10F_C - P03LJG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
K10F_C - P03LJG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

				Benennung/description: KABELTEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		A PERFECT ALLIANCE.		CAD-Nr.: design-ID:		0014 1235	
Status/state: Approved		Version: revision:		Teile-ID: part-ID:		Format: size:	
Erstellt/prepared		08.06.2018		cbrey		Einheit: dim.:	
Geändert/revised		08.06.2018		cbrey		mm	
Freigabe/released		14.06.2018		rtrager		Bl.:	
ODU-MUEHLDRF		Datum/date		Name/name		sheet: 1	
				Ursprung/origin.:			
				K10F_C -P03LJG0-__00			