



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




nur Einsatz dargestellt
/view only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1




G91MA_--




G91MC_--




G91ME_--



G91MH_--



G91MJ_--



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK

Oberflaechen/Surfaces:

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition IP 50

KontaktØ/ContactØ: Ø0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Loet/solder AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 2.6 A
Einzelkontakte/single contacts: 4 A
10 polig / 10 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern

1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking

				Benennung/description: Geraeteteil cpl. receptacle cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: -		Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: 00201989		Maßstab: scale: 3:1
Status/state: Approved		Erstellt/prepared 27.04.2021 cbrey		Material-Nr.: Material-Id.: G91M__-P09LCC0-0000		Format: size: A3
Geaendert/revised 27.04.2021 cbrey		Freigabe/released 27.04.2021 rtrager		ODU-Nr.: ODU-Id.: G91M__-P09LCC0-0000		Einheit: dim.: mm
ODU-Muehlendorf Datum/date		Name/name		Ursprung/origin.:		Bl.: sheet: 1