








Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication

M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A
Einzelkontakte/single contacts 7.5 A
5-polig / 5-pos.:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

G51MC7-P05LJG0-0020	rot / red
G51MC7-P05LJG0-0030	weiß / white
G51MC7-P05LJG0-0040	gelb / yellow
G51MC7-P05LJG0-0050	grün / green
G51MC7-P05LJG0-0060	blau / blue
G51MC7-P05LJG0-0070	grau / grey
G51MC7-P05LJG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.: PE-Modell-Nr.: 00021806		CAD-Nr.: 00029872		Bl.: 				
				2005	Tag	Name		Benennung: Geräteteil Receptacle					Maßstab: 3:1			
				Bearb.	19.09.	Hüning Kai							Zeichnungs-Nr.: G51MC7-P05LJG0-00.0		Vervielf. Paus: 	
				Gepr.												
				Norm.												
				 otto dunkel gmbh				Ersatz für:					Nr.			
Änd- zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name													