










Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder der Ausbeutung der Erfindung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch insoweit benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gekennzeichnete oder auf rot druckbare Dokumente sind für die Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on red printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



.....^(E)
Oberflächen Sichtflächen
Erodierstruktur nach
VDI 3400 Ref 27

.....^(E)
Oberflächen Dichtflächen
Poliert & Gratfrei


Material: Silpuran 6600/60

KM2.023.202.965.0...	rot / red RAL 3020
KM2.023.203.965.0...	weiß / white RAL 9010
KM2.023.204.965.0...	gelb / yellow RAL 1016
KM2.023.205.965.0...	grün / green RAL 6029
KM2.023.206.965.0...	blau / blue RAL 5002
KM2.023.207.965.0...	grau / grey RAL 7000
KM2.023.208.965.0...	schwarz / black RAL 9005

Zeichnungs - Nr.
drawingnumber

Farbe
colour

4 = Prüfmaß / Variante



^(F) Bereich fuer Nestmarkierung
Nestmarkierung numerisch
max. 0.2mm erhaben

^(A) Tempern bei 200°C / 4h

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state:		Version: revision: F		Benennung/description: Knickschutzhülse		Werkstoff: material: see BOM	
Erstellt/prepared 05.12.2008 ahuber		Geändert/revised 10.07.2019 ahuber		CAD-Nr.: Design-ID: 00040744		Maßstab: scale: 4:1	
Freigegeben/released 16.07.2019 f. braun		Datum/date Name/name		Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: KM2.023.965.0...		Format: size: A2	
ODU-MUEHLDOERF		Ursprung/origin:.		Einheit: dim.: mm		Bl.: sheet: 1	