





Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.15 mm²
Löt/Solder: AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 7 A
7-polig / 7-pos.: 4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



M 2:

S11MC7-P07MFD0-39..	min. 2.7 max. 3.9	S11MC7-P07MFD0-..60	blau / blue
S11MC7-P07MFD0-52..	min. 4.0 max. 5.2	S11MC7-P07MFD0-..70	grau / grey
S11MC7-P07MFD0-65..	min. 5.3 max. 6.5	S11MC7-P07MFD0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste	Rohgew.: CAD-Nr.: 00025356	PE-Modell-Nr.: 00020672	
				2004 Tag Name	Benennung:			Bl.
				Bearb. 29.01. C.Fischer	Stecker cpl.			Maßstab:
				Gepr.				5:1
				Norm.				
a	-----	13.03.08	Gaupe	 otto dunkel gmbh	Zeichnungs Nr.: S11MC7-P07MFD0-....			Vervielf. Pause
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name		Ersatz für:			Nr.