

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION


JUN , 2004.

© COPYRIGHT 2004 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.


ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

テーピング仕様 B : 4極以上
TAPING STYLE B: 4POS AND MORE

* -1747072-*; AS SHOWN




テーピング仕様 A : 2極、3極
TAPING STYLE A: 2POS, 3POS




基板取付穴寸法 2P~8P

P.C.B. MOUNTING LAYOUT



- ① 累積ピッチ公差は20ピッチで±1.0mmとする
- ② 測定位置はポスト先端中心とする
- ③ 貼り付けテープは台紙からはみ出さないこと
- ④ 測定位置はテーピングの上端位置とし、リード線の中心線との間隔とする
- ⑤ 12.7 PITCH 寸法の中心値を基準とする
6. かん合相手製品型番：表参照のこと。(SHEET 2)
- ⑦ 適用基板穴径：φA
パンチ加工穴：0.7^{+0.1}
ドリル加工穴：0.9±0.05

- △ ACCUMULATING TOLERANCE: ±1.0mm/20 PITCH
- △ MESURING POINT: AT TOP OF POST
- △ TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM BACKING PAPER
- △ MESURING POINT, THE TOP OF TAPING AND THE CENTER LINE OF LEAD WIRE IN BETWEEN
- △ BE BASED ON THE CENTER 12.7mm PITCH DIMENSION
6. MATING CONN. P/N: SEE TABLE (SHEET 2)
- △ APPLICABLE P.C.B. HOLE DIA: φA
PUNCHED HOLE: 0.7^{+0.1}
DRILLED HOLE: 0.9±0.05



つづら箱
AMMO PACK






TABLE 1

①	HDR HOUSING ヘッダーハウジング	66NYLON GF UL94V-0 66ナイロン・ガラス強化 UL94V-0
②	POST CONTACT ポストコンタクト	BRASS, FINISH : Contact Point Au, Tine Tin, OVIER Ni
③	RADIAL PIN ラジアルピン	黄銅 下地 : Niめっき、 仕上 : 接触部金めっき、タイン部錫めっき
④	RADIAL TAPE ラジアルテープ	THERMAL PAPER 感熱紙
⑤	BACKING PAPER 台紙	CRAFT PAPER クラフト紙
NO. 項番	NAME 名称	MATERIAL 材料

型番はシート 2 枚目参照

FOR PART NO. SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.HATANO	09JUN2004	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK A.OISHI	09JUN2004		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD N.YAMASAKI	09JUN2004	NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 ON TAPE HDR	
0-PLC ± 10 ≥ ±0.2 1-PLC ± 30 ≥ 10: ±0.25 2-PLC ± 100 ≥ 30: ±0.3 3-PLC ± 100 ≥ 30: ±0.3 4-PLC ± 100 ≥ 30: ±0.3 ANGLES: ±3°		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5992		SIZE A3	
MATERIAL 材料 SEE TABLE 1		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5359		CAGE CODE 00779	
FINISH 仕上		WEIGHT		DRAWING NO 番号 C-1747072	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 1:1		SHEET 1 OF 2	
				REV C1	

X-1747066-5		*	—	○	—	○	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5にラジアルピン、 ポストコンタクトをアセンブリする。 THIS HDR ASSY ASSEMBLED POST CONTACT AND RADIAL PIN INTO CIRCUIT NO. 1,3,5 OF 5P HDR HSG	5	B	450	10	5	15.0	WITHOUT	BLUE	3	5	7-1747511-1		
		*	—	○	—	○	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5にラジアルピン、 ポストコンタクトをアセンブリする。 THIS HDR ASSY ASSEMBLED POST CONTACT AND RADIAL PIN INTO CIRCUIT NO. 1,3,5 OF 5P HDR HSG	5	B	450	10	5	15.0	WITHOUT	NATURAL	3	5	5-1747511-1		
X-1747066-8		*	*	*	○	*	○	*	*	8	B	450	17.5	8	22.5	WITHOUT	YELLOW	8	2.5	8-1747072-8
		*	*	*	○	*	○	*	*	8	B	450	17.5	8	22.5	▲	BLUE	8	▲	7-1747072-8
		*	*	*	○	*	○	*	*	8	B	450	17.5	8	22.5		RED	8		6-1747072-8
		*	*	*	○	*	○	*	*	8	B	450	17.5	8	22.5		NATURAL	8		5-1747072-8
X-1747066-7		*	*	*	○	*	○	*	*	7	B	450	15	7	20.0		YELLOW	7		8-1747072-7
		*	*	*	○	*	○	*	*	7	B	450	15	7	20.0		BLUE	7		7-1747072-7
		*	*	*	○	*	○	*	*	7	B	450	15	7	20.0		RED	7		6-1747072-7
		*	*	*	○	*	○	*	*	7	B	450	15	7	20.0		NATURAL	7		5-1747072-7
X-1747066-6		*	*	*	○	*	○	*	*	6	B	450	12.5	6	17.5		YELLOW	6		8-1747072-6
		*	*	*	○	*	○	*	*	6	B	450	12.5	6	17.5		BLUE	6		7-1747072-6
		*	*	*	○	*	○	*	*	6	B	450	12.5	6	17.5		RED	6		6-1747072-6
		*	*	*	○	*	○	*	*	6	B	450	12.5	6	17.5		NATURAL	6		5-1747072-6
X-1747066-5		*	○	*	○	*				5	B	450	10	5	15.0		YELLOW	5		8-1747072-5
		*	○	*	○	*				5	B	450	10	5	15.0		BLUE	5		7-1747072-5
		*	○	*	○	*				5	B	450	10	5	15.0		RED	5		6-1747072-5
		*	○	*	○	*				5	B	450	10	5	15.0		NATURAL	5		5-1747072-5
X-1747066-4		*	○	*	○					4	B	450	7.5	4	12.5		YELLOW	4		8-1747072-4
		*	○	*	○					4	B	450	7.5	4	12.5		BLUE	4		7-1747072-4
		*	○	*	○					4	B	450	7.5	4	12.5		RED	4		6-1747072-4
		*	○	*	○					4	B	450	7.5	4	12.5		NATURAL	4		5-1747072-4
X-1747066-3			○	*	○					3	A	900	5	3	10.0		YELLOW	3		8-1747072-3
			○	*	○					3	A	900	5	3	10.0		BLUE	3		7-1747072-3
			○	*	○					3	A	900	5	3	10.0		RED	3		6-1747072-3
			○	*	○					3	A	900	5	3	10.0		NATURAL	3		5-1747072-3
X-1747066-2				○	○					2	A	900	2.5	2	7.5		YELLOW	2		8-1747072-2
				○	○					2	A	900	2.5	2	7.5		BLUE	2		7-1747072-2
				○	○					2	A	900	2.5	2	7.5	▼	RED	2	▼	6-1747072-2
				○	○					2	A	900	2.5	2	7.5	WITHOUT	NATURAL	2	2.5	5-1747072-2
嵌合相手型番 MATING CONN P/N	8	7	6	5	4	3	2	1	備考 REMARKS	ハウジング 原数 HSG POS.	テーピング 仕様 TAPING STYLE	数量 QTY	M	N	E	ボス BOSS	色 COLOR	極数 POS	ピッチ PITCH	型番 P/N
	回路 NO. CIRCUIT NO.																			

ラジアルピン, ポストコンタクト位置
○: ラジアルピン, *: ポストコンタクト,
-: ピン抜き

RADIAL PIN, POST CONTACT POSITION
○: RADIAL PIN, *: POST CONTACT,
-: VACANCY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH
仕上

MATERIAL
材料

DWN
T.HATANO
09JUN2004
CHK
A.OISHI
09JUN2004
APVD
N.YAMASAKI
09JUN2004
PRODUCT SPEC
製品規格
108-5992
APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5359
WEIGHT

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan
NAME
名称
GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 ON TAPE HDR
SIZE
A3
CAGE CODE
00779
DRAWING NO
番号
C-1747072
RESTRICTED TO
/

CUSTOMER DRAWING
SCALE
尺度
NTS
SHEET
2 OF 2
REV
C1

1470-19 (1/08)