






K1CLCC-___




Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!





Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A":
view of codings in direction A without insert
(Darstellung ohne Einsatz)

5:1





K1CLCC-___

K1CLCC-___



K1CLCC-___

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



3:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand:
/Protection Class in mated
condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/Solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A

*) Darstellung nur Beispiel!
Figure on only for example!

K1CL_C-P04LCC0-3500	> 3.0 - 3.5
K1CL_C-P04LCC0-3000	> 2.5 - 3.0
K1CL_C-P04LCC0-2500	> 2.0 - 2.5
K1CL_C-P04LCC0-2000	> 1.5 - 2.0
K1CL_C-P04LCC0-1500	> 1.0 - 1.5
K1CL_C-P04LCC0-1000	> 0.5 - 1.0
Oxaion-ID	KabelØ/ cabelØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015		Benennung/description: KABELTEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Pending	Version: revision:	00100757	Maßstab: scale: 8:1
Erstellt/prepared	04.12.2015	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	04.12.2015	srueckerl	Oxaion-Nr.:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	07.12.2015	rtrager	Ursprung/origin.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !