


[0,35 min.]
8,8 min.




Assemblage avec DMC-MD24X
ou DMC-MD26X (Non livré avec cette référence)
Assembly with DMC-MD24X
or DMC-MD26X (Not included in this part number)


Performances selon EN4165
(500 manoeuvres, étanchéité, blindage,...)
Performances according to EN4165
(500 matings, sealing, shielding, ...)

EX

ORIGINAL EN ROUGE



Vue sans l'attache
View without lanyard



Etrier d'accouplement
Locking slide latch

Corps métallisé
Shielded body

Cordon
Lanyard

Joint d'étanchéité
Sealing Gasket

Masse : 10 gr maxi.
Weight : 10 gr maxi.

Matériaux : thermoplastique et silicone
Material : thermoplastic and silicone

Produit composé du bouchon
(787-8016-00) et du cordon (787 -8013-00)

Product consisted of the cap
(787-8016-00) and the lanyard (787-8013-00)

Dimensions : Millimètres (Inches)

c	14-10-2011	Voir OE 231011
b	19-03-2009	UPDATE OE350309
Revision	Date	Observations
ORIGINE :	DE007/08	

SERIE	DMC-M MonoModule	DATE	27-03-2008
-------	------------------	------	------------

VISA
Creation
Created

VISA
Approbation
Approved

BOUCHON AVIONNABLE ETANCHE POUR EMBASE
(VERSION AVEC CORDON)
SEALED FLIGHT CAP FOR RECEPTACLE
(LANYARD VERSION)

REF :
P/N:

787-8017-00



Connecteurs Electriques Deutsch
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

DEUTSCH

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET

204-19-B/P00