


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !


Markierungspunkt
Red dot

Ø 11.9


32.5

Ca. 75

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value





S21F1C-...



S21F2C-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



1:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

S21F.C-P05MJG0-..AS	rot / red	S21F.C-P05MJG0-45.S	> 4.0 - 4.5
S21F.C-P05MJG0-..BS	weiß / white	S21F.C-P05MJG0-50.S	> 4.5 - 5.0
S21F.C-P05MJG0-..CS	gelb / yellow	S21F.C-P05MJG0-55.S	> 5.0 - 5.5
S21F.C-P05MJG0-..DS	grün / green	S21F.C-P05MJG0-60.S	> 5.5 - 6.0
S21F.C-P05MJG0-..ES	blau / blue	S21F.C-P05MJG0-65.S	> 6.0 - 6.5
S21F.C-P05MJG0-..FS	grau / grey	S21F.C-P05MJG0-70.S	> 6.5 - 7.0
S21F.C-P05MJG0-..GS	schwarz / black	S21F.C-P05MJG0-75.S	> 7.0 - 7.5
Artikel Nr. part number	Farbe colour	Artikel Nr. part number	KabelØ cableØ

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.: PE-Modell-Nr.:	
				CAD-Nr.: 00048905	
				Bl.:	
2011	Tag	Name	Benennung:		
Bearb.	16.03.	D.Scholz	Stecker cpl.		
Gepr.					
Norm.					
 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:		
			S21F.C-P05MJG0-...S		
			Ersatz für:		
Name			Vervielf. Nr.		

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm 0.38mm ²
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV AC (SAE AS13441)
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt matt chrome-plated	Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:			
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition			



otto dunkel gmbh