




版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
1	59.5.9	17411	図面汚損、為再ヒース				




注1. コントクト先端面取ニメッキハ付カナイ。
2. 社標及び金型マークヲ浮出ス。


断面B-B
(ボルト上)



断面 C-C



フラスコ内対策インシチュレータ形状



断面 A-A

命名法

1L-XP-S3FP2-(N)X

インシュレーク色相
(標準色ハ無記号、B(黒色))

NEW 917° (5 1/2 1/3)

適用基板厚サ

インニユレ-ク開分大

コンタクト形状

□[°]チ (2.5 mm)

西己列 (SINGLE)

性別 (POST)

恋 数

シリーズ名

2	インシュレータ	66ナロン	ナニ	1	UL94V-0
1	コンタクト	黄銅	ニッケルメッキ	表-1	
符号	名称	材料	仕上	個数	備考

特に指定のない限り、鋭い角や かえりは除去すること。 一般仕上		仕様書		第1版 51年9月2日		三角法 		尺度 		個数 		JAE-CONNECTOR 日本航空電子工業株式会社 昭島事業所 東京都昭島市中神町	
一般公差 特に指定がなければ CTS-4100 による		組立図番		製図 伊藤 担当 式田 査閲 森野 承認 田中		名称 IL-XP-S3FP2-※ (ライトアングルペンヘッド)		Reference 		この図面及びこの図面の 関連資料は日本航空電子 工業株式会社の承認がな い限り製作及び写図を禁 じます。		図番 SJ 015094	
寸法 ± 0.8 × ± 0.5 ×× ± 0.2 ××× ±	角度 X, ± X, X' ± 偏心量 以内	材料		仕上		処理		シリーズ IL					