

3 POL. FE

OBUDOWA ZENSKA 3 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
FEMALE INSERT 3P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	-	-
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK

4 POL. FE

OBUDOWA ZENSKA 4 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
FEMALE INSERT 4P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	Bialy	WH
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK

5 POL. FE

OBUDOWA ZENSKA 5 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
FEMALE INSERT 5P
VIEW FROM WIRES SIDE



Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	Bialy	WH
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK
5	Szary	GY

8 POL. FE

OBUDOWA ZENSKA 8 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
FEMALE INSERT 8P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Bialy	WH
2	Brazowy	BN
3	Zielony	GN
4	Zolty	YE
5	Szary	GY
6	Rozowy	PK
7	Niebieski	BU
8	Czerwony	RD

STARY P/N	MOLEX P/N	WH P/N	L[mm]	TYP KONEKTORA
	1200110024	8R4J30E03M0403	4000	4 POLE
	1200110037	8R5J30E03C5003	500	5 POLE
	1200110038	8R5J30E03M0203	2000	5 POLE
	1200110266	8R5J30I12M0303*	3000	5 POLE
	1200110301	8R5J30I12M0703*	7000	5 POLE
	1200110331	8R8J30E03C5003	500	8 POLE
	1200110342	8R5J30E03M0103	1000	5 POLE
	1200110369	8R4J30I03C3003	300	4 POLE
	1200110456	8R8J30E03C6003	600	8 POLE
	1200110756	8R4J30E03C5003	500	4 POLE
1200110731	1200700229	8R5J30E03C3003	300	5 POLE
	1200700230	8R5J30E03M0053	500	5 POLE
	1200700262	8R8J30E03C3001	300	8 POLE
	1200110732	8R5J30E03M0053	500	5 POLE
1200110740	1200700263	8R8J30E03C3003	300	8 POLE
	1200700264	8R8J30E03M0203	2000	8 POLE
1200110747	1200700395	8R4J30E03C3003	300	4 POLE
	1200700356	8R8J30E03M0103	1000	8 POLE
	1200700399	8R8J30E03M0303	3000	8 POLE
	1200705020	8R4J30E03M0103	1000	4 POLE
	1200705021	8R4J30E03M0203	2000	4 POLE
	1200708013	8R4J30E03M0703	7000	4 POLE
	1200708025	8R5J30E03C500	500	5 POLE
	1200708026	8R5J30E03M020	2000	5 POLE
	1200708086	8R8J30E03M0153	1500	8 POLE



* DLA PRZEWODU 'I12' ZAMIAST SZAREGO - ZIELONY/ZOLTY.

Table of lenght tolerances/ Tablica tolerancji dlugosci mm		
Over/Od	Up to and including/ Do-włacznie	Tolerance/Tolerancja +
0	305	+19
305	915	+45
915	1830	+56
1830	3660	+89
3660	7320	+165
7320	14640	+317
14640	30500	+622
30500		+2% of lenght/dlugosci

- UWAGI:
- 1 DŁUGOSCI CIECIA PRZEWODOW I SPECYFIKACJE NABIJANIA W LISCIE CIECIA.
2. PO OSADZENIU TERMINALI ZALAC KLEJEM.
- NOTES:
1. CUTTING LENGHT AND CRIMPING SPECIFICATION IN CUTTING LIST.
2. AFTER ASSEMBLING TERMINALS FILL WITH GLUE.

ORIGINAL RELEASE

EC NO:

DRWN:DWARWAS 2008/05/08

CHKD:

APPR:

A

DESCRIPTION

REV

QUALITY SYMBOLS

▽=0

▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

mm

INCH

4 PLACES ± ±

3 PLACES ± ±

2 PLACES ± ±

1 PLACE ± ±

ANGULAR ± °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

DRAWN BY

DATE

DWARWAS 2008/05/08

CHECKED BY

DATE

APPROVED BY

DATE

MWOLSZCZAK 2008/06/06

MATERIAL NO.

See Chart 1

SIZE

A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SCALE

DESIGN UNITS

FIRST ANGLE PROJECTION

TITLE

MMC-xP-FE-REC-PG9-xxM-PVC

MOLEX MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.

8RXJ30XXXMXXXX

SHEET NO.

1 OF 1