




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung Panel Cutout



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	PSU grey	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	7.5 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	5-polig / 5-pos.:	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
/Protection Class in mated condition			

G51MA7-P05LJG0-0020	rot / red
G51MA7-P05LJG0-0030	weiß / white
G51MA7-P05LJG0-0040	gelb / yellow
G51MA7-P05LJG0-0050	grün / green
G51MA7-P05LJG0-0060	blau / blue
G51MA7-P05LJG0-0070	grau / grey
G51MA7-P05LJG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

						Rahteil:		Rahgew:	PE-Modell-Nr.:
									00021806
								CAD-Nr.:	Bl.:
								00025583	
						2004	Tag	Name	Benennung:
						Bearb.	19.02.	C.Fischer	Geräteteil
						Gepr.			Receptacle
						Norm.			
									Zeichnungs Nr.:
									G51MA7-P05LJG0-00.0
									Ersatz für:
									Nr.:
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name						



otto dunkel gmbh