





BEMERKUNGEN:

1 Kontakt-Design entspricht dem AMP Micro-MaTch System

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI



NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH	
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH	

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1991
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	"SPC"—Maß, Seitenansicht	20.10.92	R.KOHL
A	Maß "X" Toleranzen geändert	21.07.94	Mosek
A1	REVISED PER ECO-09-023929	15OCT09	AEG



OBSOLETE 3	36	34	18	1-829 872-8
	32	30	16	1-829 872-6
	28	26	14	1-829 872-4
	24	22	12	1-829 872-2
	20	18	10	1-829 872-0
3 OBSOLETE	18	16	9	0-829 872-9
	16	14	8	0-829 872-8
	14	12	7	0-829 872-7
3 OBSOLETE	12	10	6	0-829 872-6
	10	8	5	0-829 872-5
OBSOLETE 3	8	6	4	0-829 872-4
	6	4	3	0-829 872-3
	4	2	2	0-829 872-2
	”X”	”Y”	POLZAHL ”N”	BESTELL-NR. 2
	Maße			

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
						 AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany			
						BENENNUNG			
						BTB CONNECTOR, BOTTOM ENTRY 2-18polig (Raster 2.0mm) K			
	2	N	KONTAKT	CuSn 6	nachverzinnt 3-5µm				
	1	1	GEHÄUSE	PA 6.6	grau				
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.15 mm ± -	FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 829872	
			GEZ. G.FUCHS	23.10.91	GEPR. B.FIEBERLING	23.10.91	MASSTAB 10:1	BLATT 1 VON 1	REV. A1