


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kennungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




(A) Weitere Kodierungen in Richtung "A"
further codings in direction "A"
(nur Gehaeuse dargestellt / view only housing)



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

$\varnothing 0.7$ mm
0.38 mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

(A) 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

(A) 7.5 A

(A) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K11L_C -P08LFG0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
K11L_C -P08LFG0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
K11L_C -P08LFG0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
K11L_C -P08LFG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K11L_C -P08LFG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K11L_C -P08LFG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K11L_C -P08LFG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	Kabel $\varnothing$ cable $\varnothing$

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Maßstab: scale: 4:1	
Erstellt/prepared 19.01.2009 dscholz		CAD-Nr.: design-ID: 00040851		Format: size: A3	
Geändert/revised 02.04.2019 tschroedl		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Freigabe/released 03.04.2019 rtrager		Oxaion-Nr.: K11L_C -P08LFG0-__00		Bl.: sheet: 1	
ODU-MUEHLDOERF Datum/date		Name/name		Ursprung/origin.: K11LOC -P08LFG0-..00	